

VG PG48-K67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Poliamid 6
Rendelési szám	1909850000
Típus	VG PG48-K67
GTIN (EAN)	4032248536771
Qty.	10 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Magasság	53.5 mm	Magasság (coll)	2.1063 inch
Hossz	67.5 mm	Hossz, inch	2.6575 inch
Nettó tömeg	92.7 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -20 °C...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	44 mm	Kábel külső átmérője, min.	34 mm
Meghúzási nyomaték	14 Nm	Szilikon	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C	Menetemelkedés	1.59 mm
Halogén	Nem	AF 1. méret	65 mm
Védelmi osztály	IP67	Kábelcsavarzat	PG
Alapanyag	Poliamid 6	Tömítőbetét	NBR
Külső menet	PG 48	Menet hossza	14 mm
Zárt anya nyomatéka, max.	21.00 Nm	Rögzítőanya nyomatéka, min.	13.50 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	14.50 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	13.50 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	19.00 Nm	Rögzítőanya nyomatéka, max.	14.50 Nm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG48-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU PG48-K GR	Változat
Rendelési szám	1719090000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, PG 48, 8 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190352318	
Qty.	25 ST	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG48-NP	Változat
Rendelési szám	1719630000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 48, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352899	
Qty.	5 ST	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Accessories**Általános rendelési adatok**

Típus	GWDR PG48-PO	Változat
Rendelési szám	1719530000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 48, Polietilén
GTIN (EAN)	4008190352790	
Qty.	5 ST	