

## BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Product image



Hüvelyes dugók húzókégyeles csatlakozással a vezetékek csatlakoztatásához megfelelő kivezeti szögben (90° vagy 270°). A hüvelyes csatlakozók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket. Peremes aljzattal vagy kioldó retesszel rögzítve. Fel vannak szerelve integrált plusz/mínusz csavarral, a vezeték nem megfelelő behelyezése elleni védelemmel, és nyitott húzókégyellel kerülnek szállításra. HC = nagyáramú

### Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1950190000</a>                                                                                                                                                    |
| Típus          | BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX                                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)     | 4032248628124                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 18 Darab                                                                                                                                                                      |
| Termékadatok   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12                                                                                             |
| Csomagolás     | Doboz                                                                                                                                                                         |

## BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méreték és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 27.1 mm  | Mélység (coll)   | 1.0669 inch |
| Magasság    | 14.1 mm  | Magasság (coll)  | 0.5551 inch |
| Szélesség   | 96.16 mm | Szélesség (coll) | 3.7858 inch |
| Nettó tömeg | 32.57 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## System Parameters

|                                         |                                         |                    |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Termékcsalád                            | OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.08    |                    |                             |
| Csatlakozás típusa                      | Terepi csatlakozás                      |                    |                             |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | Csavaros csatlakozás                    |                    |                             |
| Raszter mm-ben (P)                      | 5.08 mm                                 |                    |                             |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.200 "                                 |                    |                             |
| Vezeték kimeneti irány                  | 90°                                     |                    |                             |
| Pólusszám                               | 17                                      |                    |                             |
| L1, mm                                  | 81.28 mm                                |                    |                             |
| L1, inch                                | 3.200 "                                 |                    |                             |
| Sorok száma                             | 1                                       |                    |                             |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                       |                    |                             |
| Névleges keresztmetszet                 | 4 mm <sup>2</sup>                       |                    |                             |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos               |                    |                             |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint   | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |                    |                             |
| Védelmi osztály                         | IP20                                    |                    |                             |
| Térfogati ellenállás                    | ≤5 mΩ                                   |                    |                             |
| Kódolható                               | Igen                                    |                    |                             |
| Csupaszolási hossz                      | 7 mm                                    |                    |                             |
| Biztosítócsavar                         | M 2.5                                   |                    |                             |
| Csavarhúzó éle                          | 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1                   |                    |                             |
| Csavarhúzó éle, standard                | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ  |                    |                             |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                      |                    |                             |
| Dugaszolási erő/pólus, max.             | 10 N                                    |                    |                             |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 9 N                                     |                    |                             |
| Tightening torque                       | Forgatónyomaték típusa                  | Wire connection    |                             |
|                                         | Usage information                       | Meghúzási nyomaték | min. 0.4 Nm<br>max. 0.5 Nm  |
|                                         | Forgatónyomaték típusa                  | Screw flange       |                             |
|                                         | Usage information                       | Meghúzási nyomaték | min. 0.2 Nm<br>max. 0.25 Nm |

## BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Anyagjellemzők

|                                            |          |                                          |                            |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------|
| Szigetelőanyag                             | PBT      | Szín                                     | fekete                     |
| Színskála (hasonló)                        | RAL 9011 | Szigetelőanyag csoport                   | IIa                        |
| Kúszóútkepzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL)                     |                            |
| UL 94 éghetőségi osztály                   | V-0      | Érintkező anyaga                         | Cu-ötvezet                 |
| Érintkező felület                          | ónozott  | Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Tárolási hőmérséklet, min.                 | -40 °C   | Tárolási hőmérséklet, max.               | 70 °C                      |
| Üzemi hőmérséklet, min.                    | -50 °C   | Üzemi hőmérséklet, max.                  | 100 °C                     |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.    | -25 °C   | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.  | 100 °C                     |

## Névleges adatok IEC szerint

|                                                                                  |                        |                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| szabvány szerint tesztelve                                                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)                                         | 23 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                    | 18 A                   | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)                                          | 21 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)                                     | 16 A                   | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 400 V            |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 320 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 250 V            |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez  | 4 kV                   | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV             |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV                   | Rövid idejű határáram ellenállás                                                 | 3 x 1s mit 120 A |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 349.00 mm |
| VPE szélesség | 139.00 mm | VPE magasság  | 33.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|                                                       |                                                |                      |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.       | 0.13 mm <sup>2</sup>                           |                      |                        |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.       | 4 mm <sup>2</sup>                              |                      |                        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.         | AWG 30                                         |                      |                        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.         | AWG 12                                         |                      |                        |
| Tömör, min. H05(07) V-U                               | 0.2 mm <sup>2</sup>                            |                      |                        |
| Tömör, max. H05(07) V-U                               | 4 mm <sup>2</sup>                              |                      |                        |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                          | 0.2 mm <sup>2</sup>                            |                      |                        |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                          | 4 mm <sup>2</sup>                              |                      |                        |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0.2 mm <sup>2</sup>                            |                      |                        |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>                            |                      |                        |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.               | 0.2 mm <sup>2</sup>                            |                      |                        |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                  | 4 mm <sup>2</sup>                              |                      |                        |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø             | 2,8 mm x 2,4 mm                                |                      |                        |
| Rögzíthető vezeték                                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete érvéghüvely | névleges             | 0.5 mm <sup>2</sup>    |
|                                                       |                                                | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm          |
|                                                       |                                                | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.5/6</a> |
|                                                       |                                                | Csupaszolási hossz   | névleges 8 mm          |

## BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                    |                      |                             |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,5/12 OR</a>  |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 1 mm <sup>2</sup>           |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm               |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1,0/6</a>      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 7 mm               |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1,5/7</a>      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 7 mm               |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2,5/7</a>      |
|                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm              |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2,5/15D BL</a> |

Hivatkozási szöveg

A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a termékeknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|                                                     |        |                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Intézet (CSA)                                       | CSA    | Tanúsítvány száma (CSA)                             | 200039-1121690                                             |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 50 V                                                       |
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges áram (B felhasználási csoport / 20 A CSA)  |                                                            |
| Névleges áram (D felhasználási csoport / 20 A CSA)  |        | Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 30                                                     |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 12 | Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |

## UL 1059 névleges adatok

|                                                         |                                                            |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Intézet (cURus)                                         | CURUS                                                      | Tanúsítvány száma (cURus)                               | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V                                                      | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / 20 A UL 1059)  | 20 A                                                       | Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A UL 1059)  | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 26                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 12 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                         |        |

## Típusvizsgálatok

|                                                |                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teszt: Jelölések tartóssága                    | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint      |
|                                                | Teszt          | eredetjelölés, névleges feszültség, névleges keresztmetszet, anyagtípus                               |
|                                                | Kiértékelés    | elérhető                                                                                              |
|                                                | Teszt          | tartósság                                                                                             |
|                                                | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhető) | Standard       | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06                                                     |
|                                                | Teszt          | 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel                                                                   |
|                                                | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |
|                                                | Teszt          | szemrevételezéses ellenőrzés                                                                          |
|                                                | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet               | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.02 szakasz |
|                                                | Vezeték típusa | Vezető típusa és tömör, 0,2 mm <sup>2</sup> keresztmetszete                                           |

## BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                             |                                              |                                              |                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata |                                              | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 0,2 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                                              | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                                              | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                                              | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/1                    |
|                                                             |                                              | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                   |
|                                                             | Kiértékelés                                  | átadva                                       |                             |
|                                                             | Standard                                     | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz |                             |
|                                                             | Követelmény                                  | 0,2 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa                               | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/1                    |
|                                                             |                                              | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                   |
| Kiértékelés                                                 | átadva                                       |                                              |                             |
| Követelmény                                                 | 0,3 kg                                       |                                              |                             |
| Vezeték típusa                                              | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 0,5 mm <sup>2</sup>                   |                             |
|                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 0,5 mm <sup>2</sup>                  |                             |
| Kiértékelés                                                 | átadva                                       |                                              |                             |
| Követelmény                                                 | 0,9 kg                                       |                                              |                             |
| Vezeték típusa                                              | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/1                                     |                             |
|                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/19                                    |                             |
| Kiértékelés                                                 | átadva                                       |                                              |                             |
| Standard                                                    | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz |                                              |                             |
| Követelmény                                                 | ≥10 N                                        |                                              |                             |
| Vezeték típusa                                              | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/1                                     |                             |
|                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                                    |                             |
| Kiértékelés                                                 | átadva                                       |                                              |                             |
| Követelmény                                                 | ≥20 N                                        |                                              |                             |
| Vezeték típusa                                              | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-U0.5                                    |                             |
|                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-K0.5                                    |                             |
| Kiértékelés                                                 | átadva                                       |                                              |                             |
| Követelmény                                                 | ≥60 N                                        |                                              |                             |
| Vezeték típusa                                              | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-U4.0                                    |                             |
|                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-K4.0                                    |                             |
|                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/1                                     |                             |
|                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/19                                    |                             |
| Kiértékelés                                                 | átadva                                       |                                              |                             |

## Fontos megjegyzés

IPC megfelelés

A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.

Megjegyzések

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

## BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Technical data

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

### Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

**BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Drawings

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Product image



Dimensional drawing



## BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni. A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BLZ/SL KO OR BX            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1573010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190048396              |                                                                                |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                |
| Típus          | BLZ/SL KO BK BX            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1545710000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1       |
| GTIN (EAN)     | 4008190087142              |                                                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Változat                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2749340000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895568              |                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                        |
| Típus          | SDIS 0.6X3.5X100           | Változat                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2749810000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118897012              |                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                        |

## BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips



Csillagfejű csavarhúzó, típus: Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, behajtó ISO 8764-PH szerint, hegy: Chrom Top, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDK PH1 X 80               | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">2749410000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 4.5 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118895636              |                                                                      |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                      |

## Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDK PZ1 X 80               | Változat                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2749440000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 14.5 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118895667              |                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                       |

## BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Counterpart

www.weidmueller.com

## SL 5.08HC/180F



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/17/180F 3.2SN... | Változat                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1148950000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4032248932580              |                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                                                                                         |
| Típus          | SL 5.08HC/17/180F 3.2SN... | Változat                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1147620000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248931194              |                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                                                                                         |

## SL 5.08HC/180LF



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/17/180LF 3.2S... | Változat                                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1149720000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4032248932184              |                                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                                                                                                      |
| Típus          | SL 5.08HC/17/180LF 3.2S... | Változat                                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1148320000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248931644              |                                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                                                                                                      |

## BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Counterpart

www.weidmueller.com

## SL 5.08HC/90F



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/17/90F 3.2SN ... | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1150250000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248936847              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                            |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | SL 5.08HC/17/90F 3.2SN ... | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1149110000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248107032              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                      |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                                       |

## SL 5.08HC/90LF



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/17/90LF 3.2SN... | Változat                                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1150510000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248936564              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                                         |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                                                    |
| Típus          | SL 5.08HC/17/90LF 3.2SN... | Változat                                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1149880000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248936922              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                                   |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                                                    |

## BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 5.08/180F Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/17/180F 3... | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1837920000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 180° |
| GTIN (EAN)     | 4032248347735              | Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                     |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                               |

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/17/180LF ... | Változat                                                                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1838590000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 180° |
| GTIN (EAN)     | 4032248348657              | Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                  |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                                            |

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Counterpart

www.weidmueller.com

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/17/90F 3...  | Változat                                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1837780000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90° |
| GTIN (EAN)     | 4032248347599              | Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                    |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                              |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcscúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/17/90LF 3... | Változat                                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1780580000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248165889              |                                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                                                                                                      |

## SLDV-THR 5.08/180F



Magas hőmérsékleteknek ellenálló, kétsoros, oldalra eltolt, zárt tűs érintkezősor karimával vagy forrasztó karimával. 1,5 mm forrasztócsúcs, reflow-forrasztáshoz. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLDV-THR 5.08/34/180F 3... | Változat                                                                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1889360000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 34, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248495702              |                                                                                                                                                                                          |
| Qty.           | 12 ST                      |                                                                                                                                                                                          |

## BLZP 5.08HC/17/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Counterpart

www.weidmueller.com

## SLDV-THR 5.08/180FLF



Magas hőmérsékleteknek ellenálló, kétsoros, oldalra eltolt, zárt tűs érintkezősor karimával vagy forrasztó karimával. 1,5 mm forrasztócsúcs, reflow-forrasztáshoz. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLDV-THR 5.08/34/180FLF... | Változat                                                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1889220000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat / forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 34, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248495528              |                                                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 12 ST                      |                                                                                                                                                                                                                        |