


HDC XX5E01 FOXXXXX-0300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2003920300
Típus	HDC XX5E01 FOXXXXX-0300
GTIN (EAN)	4050118521689
Qty.	1 Darab

HDC XX5E01 FOXXXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Átmérő

6.5 mm

Nettó tömeg

176 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték

-30 °C ... 90 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Általános adatok

Pólusszám

4

Kábelhossz

3 m

Kódolás

D kódolású

Érintkező felület

Au (arany)

Átviteli sebesség

100 MBit/s

Szigetelési ellenállás

 $\geq 108 \Omega$

Kategória

Cat. 5e

Névleges feszültség

250 V

Névleges áram

4 A

Dugaszolási ciklusok

 ≥ 100

Típus

Hüvely

Szennyezés súlyossága

2

Ellentétes oldali változat

nyitott

Moduloldali változat

Aljzat

Cable technical specifications

Kábelhossz

3 m

Köpeny színe

zöld

árnyékolt

Igen

Halogén

Nem, halogénmentes

Szigetelés

PE

Köpeny anyaga

PUR

Színkód gyűrű

Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga

Outside diameter

Átmérő

6.5 mm

Jelzések

 $\pm$

Tolerance

0.2

Outside diameter

6.5 mm $\pm$ 0.2

Besorolások

ETIM 8.0

EC002599

ETIM 9.0

EC002599

ETIM 10.0

EC002599

ECLASS 14.0

27-06-03-07

ECLASS 15.0

27-06-03-07