

SAI-H4-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Általános rendelési adatok

Változat	Y-csatlakozó
Rendelési szám	2439350000
Típus	SAI-H4-M12-T
GTIN (EAN)	4050118454611
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-10-30T00:00:00+01:00
Alternatív termék	SAI-H4-M12-T-SI

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E310075

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	102.96 g
-------------	----------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M12 tülke	1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat	

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Kódolás	T-coded
Érintkező felület	Aranyozott	Ház fő anyaga	TPU
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ	Névleges áram	12 A
Védelmi osztály	IP67	Szennyezés súlyossága	3
Kábelcsavarzat	M 12	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-111
----------------------	-----------------


Általános adatok

Pólusszám	4	Kódolás	T-coded
Érintkező felület	Aranyozott	Ház fő anyaga	TPU
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ	Névleges áram	12 A
Védelmi osztály	IP67	Szennyezés súlyossága	3
Kábelcsavarzat	M 12	Névleges feszültség	63 V DC
1. csatlakozás	M12/M12	2. csatlakozás	Csavar
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C
Vezeték külső átm.	-		


Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


Rajz



Connection diagram



Póluskiosztás



Póluskiosztás

