


**APGTB 1.5 FT 2C/1 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Egyes alkalmazások a rugalmas kialakítás vagy a felszerelés megkönnyítése érdekében dugaszolható, moduláris megoldásokat igényelnek. Ha az adott funkciót biztosító teljes egységet kell előgyártani vagy lecserélni, ott moduláris és rugalmas csatlakozórendszerekre van szükség. Dugaszolható sorkapcsaink gyorsan szerelhetők, és 100%-osan gyárilag bevizsgáltak.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Dugaszolható moduláris kapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, kék |
| Rendelési szám | <a href="#">2482170000</a>                                                        |
| Típus          | APGTB 1.5 FT 2C/1 BL                                                              |
| GTIN (EAN)     | 4050118494235                                                                     |
| Qty.           | 50 Darab                                                                          |

## APGTB 1.5 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méretetek és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 33.5 mm     | Mélység (coll) | 1.3189 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 34.5 mm     | Magasság       | 55 mm       |
| Magasság (coll)           | 2.1654 inch | Szélesség      | 3.5 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.1378 inch | Nettó tömeg    | 3.9 g       |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                     |                                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV16ATEX7940U     | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR16.0046U    |
| Max. feszültség (ATEX)             | 500 V               | Áram (ATEX)                         | 10.5 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 500 V               |
| Áram (IECEX)                       | 10.5 A              | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex ec II C Gc       | 2014/34/EU címke                    | II 3 G D            |

## Anyag adatok

|                         |              |                          |     |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----|
| Alapanyag               | Wemid        | Szín                     | kék |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

## Rendszer specifikációk

|                               |      |                                    |       |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges              | Igen | Potenciálok száma                  | 1     |
| Szintek száma                 | 1    | Rögzítési pontok száma szintenként | 2     |
| Potenciálok száma szintenként | 1    | Keresztkötött szintek belül        | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Tartósín                           | TS 35 |
| N funkció                     | Nem  | PE működés                         | Nem   |
| PEN funkció                   | Nem  |                                    |       |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                            |                 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 14 AWG | C feszültség nagyság (CSA) | 300 V           |
| C áram nagyság (CSA)               | 13 A   | Tanúsítvány száma (CSA)    | 200039-70089609 |

## APGTB 1.5 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                    |        |                      |      |
|------------------------------------|--------|----------------------|------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | B áram nagyság (CSA) | 13 A |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V  | D áram nagyság (CSA) | 5 A  |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                      |      |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                         |       |                                                     |                |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Bepattintható csapokkal | Nem   | Nyitott oldala                                      | jobb           |
| Felpattintható          | Nem   | Rögzítés típusa                                     | Felpattintható |
| Telepítési útmutató     | Sín   | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem            |
| Felszerelés típusa      | TS 35 |                                                     |                |

## Névleges adatok

|                          |                     |                                              |         |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------|
| Névleges keresztmetszet  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség                          | 500 V   |
| Névleges DC feszültség   | 500 V               | Névleges áram                                | 17.5 A  |
| Áram maximum vezetékknál | 17.5 A              | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.83 mΩ |
| Névleges lökőfeszültség  | 6 kV                | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.56 W  |
| Túlfeszültség kategória  | III                 | Szennyezés súlyossága                        | 3       |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | dugaszolható |
|--------------------------------------------|--------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A1                       | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                      | AWG 14              |
| Csatlakozási irány                                                                                                                       | felső                    | Csupaszolási hossz                                                                                                                 | 8 mm                |
| Csatlakozás típusa 2                                                                                                                     | Dugaszolható csatlakozás | Csatlakozás típusa                                                                                                                 | PUSH IN             |
| Csatlakozások száma                                                                                                                      | 2                        | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                          | 0.14 mm <sup>2</sup>     | Kés mérete                                                                                                                         | 0,4 x 2,0 mm        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 26                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.14 mm <sup>2</sup>     | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.14 mm <sup>2</sup>     | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                            | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0.14 mm <sup>2</sup>     | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                          | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                                | 0.14 mm <sup>2</sup>     | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                            | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                                                  | 0.14 mm <sup>2</sup>     |                                                                                                                                    |                     |

## UL névleges adatok

|                                                  |        |                              |        |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus) | 14 AWG | B feszültség nagyság (cURus) | 300 V  |
| D feszültség nagyság (cURus)                     | 600 V  | Tanúsítvány száma (cURus)    | E60693 |

## APGTB 1.5 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                 |        |                                                |        |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus) | 26 AWG |
| B áram nagyság (cURus)                          | 13 A   | C feszültség nagyság (cURus)                   | 300 V  |
| C áram nagyság (cURus)                          | 13 A   | D áram nagyság (cURus)                         | 5 A    |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus)  | 14 AWG |                                                |        |


## Általános

|                                               |        |                     |       |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------|-------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Telepítési útmutató | Sín   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | Tartósín            | TS 35 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 |             |             |

## Drawings



## APGTB 1.5 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Dugók



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | APG 1.5 L                  | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2482250000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494280              |                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                    |
| Típus          | APG 1.5 L BL               | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2482260000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, kék       |
| GTIN (EAN)     | 4050118494297              |                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                    |
| Típus          | APG 1.5 L GN               | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2482270000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, zöld      |
| GTIN (EAN)     | 4050118494303              |                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                    |
| Típus          | APG 1.5 MI                 | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2482280000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494310              |                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                    |
| Típus          | APG 1.5 MI BL              | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2482290000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, kék       |
| GTIN (EAN)     | 4050118494327              |                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                    |
| Típus          | APG 1.5 MI GN              | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2482300000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, zöld      |
| GTIN (EAN)     | 4050118494365              |                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                    |
| Típus          | APG 1.5 R                  | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2482310000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494372              |                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                    |
| Típus          | APG 1.5 R BL               | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2482320000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, kék       |
| GTIN (EAN)     | 4050118494389              |                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                    |

## APGTB 1.5 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                     |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus          | APG 1.5 R GN               | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2482330000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, zöld       |
| GTIN (EAN)     | 4050118494396              |                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                     |
| Típus          | APG 1.5/1                  | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2482340000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494402              |                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                     |
| Típus          | APG 1.5/10                 | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2482430000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 10, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494495              |                                                                     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                     |
| Típus          | APG 1.5/2                  | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2482350000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 2, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494419              |                                                                     |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                     |
| Típus          | APG 1.5/3                  | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2482360000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 3, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494426              |                                                                     |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                     |
| Típus          | APG 1.5/4                  | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2482370000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 4, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494433              |                                                                     |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                     |
| Típus          | APG 1.5/5                  | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2482380000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 5, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494440              |                                                                     |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                     |
| Típus          | APG 1.5/6                  | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2482390000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 6, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494457              |                                                                     |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                     |
| Típus          | APG 1.5/7                  | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2482400000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 7, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494464              |                                                                     |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                     |
| Típus          | APG 1.5/8                  | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2482410000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 8, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494471              |                                                                     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                     |

## APGTB 1.5 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | APG 1.5/9                  | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2482420000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 9, sötétbész |
| GTIN (EAN)     | 4050118494488              |                                                                    |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                    |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP 2C 1.5                 | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1552600000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118359602              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## APGTB 1.5 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP 2C 1.5 BL              | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1552610000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118359701              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |
| Típus          | AEP 2C 1.5 OR              | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2052350000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118411980              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/10                | Változat                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1985580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370416              |                                                                                                                                          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                          |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 BL             | Változat                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1985680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370539              |                                                                                                                                          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                          |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 RD             | Változat                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1985800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370393              |                                                                                                                                          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                          |
| Típus          | ZQV 1.5N/2                 | Változat                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1985410000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118369861              |                                                                                                                                          |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                          |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 BL              | Változat                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1985530000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370423              |                                                                                                                                          |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                          |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 RD              | Változat                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1985650000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370324              |                                                                                                                                          |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                          |

## APGTB 1.5 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/20                | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370225              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 BL             | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm           |
| GTIN (EAN)     | 4050118370331              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 RD             | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm         |
| GTIN (EAN)     | 4050118370355              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/3                 | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985480000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm    |
| GTIN (EAN)     | 4050118370096              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 BL              | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985550000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm             |
| GTIN (EAN)     | 4050118370485              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 RD              | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm           |
| GTIN (EAN)     | 4050118370348              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/4                 | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985490000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370201              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 BL              | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370317              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 RD              | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370515              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/5                 | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985500000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118369991              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                         |

## APGTB 1.5 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/5 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 5,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118370430              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 5,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118370256              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/50                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370300              | Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:   |
| Qty.           | 5 ST                       | 175 mm                                                                 |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 BL             | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 50,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118370546              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm           |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 RD             | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 50,    |
| GTIN (EAN)     | 4050118370270              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm           |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/6                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985510000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370188              | Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:    |
| Qty.           | 20 ST                      | 19.5 mm                                                                |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 6,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118370492              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 6,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118370454              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/7                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985520000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370195              | Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 |
| Qty.           | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 7,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118370522              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |

## APGTB 1.5 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/7 RD              | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370249              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/8                 | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985540000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370218              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 BL              | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370461              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 RD              | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370508              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/9                 | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985560000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370409              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 BL              | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370478              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 RD              | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1985790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370386              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                         |

## Dugók



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                              |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Típus          | APGCE                      | Változat                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1514490000</a> | Kódoló elem (kapocs), Wemid, narancssárga, Szélesség: 3.3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118321906              |                                                              |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                              |

## APGTB 1.5 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                           |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | APGSR 1.5                  | Változat                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482730000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga                                         |
| GTIN (EAN)     | 4050118493993              |                                                                                           |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                           |
| Típus          | APGSR 1.5 - 4P             | Változat                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482740000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga                                         |
| GTIN (EAN)     | 4050118494204              |                                                                                           |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                           |
| Típus          | APGSR 1.5 - 8P             | Változat                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482750000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga                                         |
| GTIN (EAN)     | 4050118494211              |                                                                                           |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                           |
| Típus          | APGLE 1.5                  | Változat                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482720000</a> | Rögzőtökegyelek (kapocs), Wemid, narancssárga                                             |
| GTIN (EAN)     | 4050118496253              |                                                                                           |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                           |
| Típus          | APGPC 1.5                  | Változat                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482530000</a> | Kapocsfedél, narancssárga, Wemid, Magasság: 16 mm, Szélesség: 3.3 mm, Mélység: 13 mm, V-0 |
| GTIN (EAN)     | 4050118494563              |                                                                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                           |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | APP 1                      | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">2488970000</a> | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4050118499216              |                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                |

## APGTB 1.5 FT 2C/1 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínre és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDS 0.4X2.0X60             | Változat                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2749260000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895537              |                                                                                     |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                     |

**APGTB 1.5 FT 2C/1 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Tesztadapter és tesztaljzatok**

Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Változat                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1276300000</a> | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm <sup>2</sup> , Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190026080              |                                                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                      |