



A kattintásos rendszerrel ellátott kerek csatlakozók magas védelmi osztályú, gyors csatlakoztatást tesznek lehetővé. Csatlakozódugóként és dugaszoló aljzatként is elérhetők.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2891830000
Típus	RC M P3 C
GTIN (EAN)	4064675881254

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

Méretetek és tömegek

Átmérő	20 mm	Nettó tömeg	0.02 g
--------	-------	-------------	--------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...60 °C
----------------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	3	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Sárgaréz	LED	Nem
Csatlakozás típusa	Karos feszítő, PUSH IN	Ház fő anyaga	PA 66
Kábelátmérő, max.	13 mm	Kábelátmérő, min.	7 mm
Érintkező anyaga	Sárgaréz	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.25 mm ²	Névleges feszültség	500 V
Névleges áram	17.5 A	Védelmi osztály	IP68
Az érintkező típusa	Érintkező	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Menetes gyűrű anyaga	Műanyag	Csatlakozási keresztmetszet, max.	4 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0.5 mm ²		

Általános adatok

Pólusszám	3	Csatlakozási menet	M20
Csatlakozás típusa	Karos feszítő, PUSH IN	Ház fő anyaga	PA 66

Besorolások

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		