

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nem menedzselt switcheink egyszerű és megbízható megoldást kínálnak az Ön hálózatának bővítéséhez. Ezek a plug-and-play készülékek ideálisak az olyan kis- és közép méretű hálózatokhoz, amelyek nem igényelnek összetett konfigurálást.

Egyszerű telepítés: Nem menedzselt switcheink azonnal használatra készek. Egyszerűen csatlakoztassa őket, és a hálózatbővítés már meg is történt.

Megbízható teljesítmény: Stabil adatátvitelt kínálnak, és támogatják a sebesség átváltását a gyors Ethernetről a gigabites Ethernetre.

Robusztus szerkezeti kialakítás: A tartós kialakítású switcheink tökéletesen használhatók hosszú távon különböző környezetekben.

Általános rendelési adatok

Változat	Hálózati switch, Fast Ethernet, Portok száma: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
Rendelési szám	3195560000
Típus	IE-SW-BI-04-4TX-LV
GTIN (EAN)	4099987983501
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Mélység	72.9 mm	Mélység (coll)	2.8701 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2.7559 inch
Szélesség	17.5 mm	Szélesség (coll)	0.689 inch
Hossz	17.5 mm	Hossz, inch	0.689 inch
Nettó tömeg	50 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...55 °C
Páratartalom	0...95% (páralecsapódás nem megengedett)		

EMC megfelelés és jóváhagyások

Szabadon eső	Az IEC 60068-2-31 szerint	EMC szabványok	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
Vibráció	IEC 61131-2 szerint	Ütés	IEC 61131-2 szerint
Biztonság szabvány	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

Garancia

Időköz	5 év
--------	------

Interfészek

Ethernet portok	4	RJ45 portok	10/100BaseT(X), automatikus egyeztetés, Teljes/fél-duplex üzemmód, Auto MDI/MDI- X-csatlakozás
Portok száma	4x RJ45	LED-kijelző	Tápellátás LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

Kapcsoló karakterisztika

MAC asztal mérete	2 K	Sávszélesség hátlap	800 Mbit/s
-------------------	-----	---------------------	------------

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C		
Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C		
Páratartalom	0...95% (páralecsapódás nem megengedett)		
Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C		
Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C		
Üzemi tengerszint feletti magasság	Tengerszint feletti magasság, max.	2000 m	

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Ház fő anyaga	Műanyag	Felszerelés típusa	DIN sín
Védelmi osztály	IP30	Sebesség	Fast Ethernet
Switch	nem konfigurálható		

Technológia

Adatkapcsolás	Tárolás és továbbítás	Áramlásszabályozás	IEEE 802.3x áramlásszabályozás
Standard	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control		

Tápellátás

Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	
Áramfelvétel	kb. 1 W	
Overload current protection	Igen	
Csatlakozás módja	1 levehető 2 pólusú sorkapocs	
Tápfeszültség-tartomány	Feszültségtípus	DC
	Feszültség, min.	5 V
	Feszültség, max.	24 V
Áramfogyasztás	Feszültségtípus	DC
	Digitális 8 bites bemenet	24 V
	Áramerősség	41 mA

Besorolások

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6 kV patchkábelek, extravékony, fehér és narancssárga



Előkonfekcionált kábelek 2x RJ45-tel, IP20 védelemmel, okosmérési alkalmazásokhoz használható, Cat.6 Microline - extravékony (AWG30), árnyékolatlan, szűk terekhez, egyéb színek kérésre

Általános rendelési adatok

Típus	IE-C6N08LW0005S40S40-WC...	Változat
Rendelési szám	3195150005	Patchkábel, Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.5 m, , egyenes, 6 kV
GTIN (EAN)	4099987982962	
Qty.	30 ST	

Összekötő



Szerelősín kivezetés, RJ45-ös csatoló kialakítás az IEC 60603-7-51 szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-TO-RJ45-C-LP	Változat
Rendelési szám	2812440000	Tartósín-kivezetés, RJ45, Összekötő, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4064675295822	
Qty.	10 ST	

BLF 3.50/180



Connect efficiently - in a small space: female header with spring connection (PUSH IN) as a plug-in connection level; used together with male headers in 3.50 mm pitch.

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	BLF 3.50/02/180 SN OR BX	Változat
Rendelési szám	2458950000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm,
GTIN (EAN)	4050118474299	Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	264 ST	névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm ² , Doboz