


**H25,0/28D 14 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Rendelési szám | 3195790000                      |
| Típus          | <a href="#">H25,0/28D 14 GE</a> |
| GTIN (EAN)     | 4099987983730                   |
| Qty.           | 50 Darab                        |
| Csomagolás     | loose                           |

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.13 g |
|-------------|--------|

## Műszaki adatok

|                 |                                      |          |          |
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|
| Árucikk leírása | Érvéghüvely műanyag gallérral, sárga | Változat | Standard |
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|

## Érvéghüvelyek

|                                 |          |                                     |                    |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Érintkező felület átmérője (D1) | 7.3 mm   | Érintkező felület hossza (L2)       | 14 mm              |
| Gallér átmérője (D2)            | 11.2 mm  | Műanyag gallér vastagsága (S2)      | 0.4 mm             |
| L1, mm                          | 28.00 mm | Vezeték csatlakozási keresztmetszet | AWG 4              |
|                                 |          | AWG, max.                           |                    |
| Fém hüvely vastagsága (S1)      | 0.2 mm   | Katonai kivitel                     | T 20A 028 A        |
| Csupaszolási hossz              | 16 mm    | Vezeték-keresztmetszet              | 25 mm <sup>2</sup> |
| Sínkód                          | DIN      |                                     |                    |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |