

SAIL-VSBD-M12G-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozóvezetéként szolgáló szelepdugókat kínál M8/M12 dugóval és egyik oldalon szabad véggel. A szelepdugó állapotát a LED jelzi. A szelepdugók védőáramkörrel vannak felszerelve. A Weidmüller választéka A,B és C típusú szelepdugókat kínál a DIN és ipari szabványokhoz. Az IP 67 védelmi osztály becsavarozás esetén teljesül. A kilépési irány szintén döntő tényező, ezért a Weidmüller különböző verziókat kínál.

Általános rendelési adatok

Változat	Szelepkábel (szerelt), Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó, B DIN építési forma (10 mm), M12 = A kódolású, Kábelhossz: 10 m, PUR, fekete
Rendelési szám	9457781000
Típus	SAIL-VSBD-M12G-10U
GTIN (EAN)	4032248229215
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2027-02-28T00:00:00+01:00

SAIL-VSBD-M12G-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

325 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz

10 m

A következő kábeltartókhöz:

Igen

árnyékolt

Nem

Szigetelés

PP

Hajlítási sugár, min., mozgó

10 x kábelátmérő

Hajlítási ciklusok

2 millió

Köpeny anyaga

PUR

Színkód gyűrű

Barna, Kék, Zöld / sárga

Temperature range, stationary

-50...80 °C

Temperature range, moving

-25...80 °C

Outside diameter

4.6 mm ± 0.2 mm

Köpeny színe

fekete

Érkeresztmetszet

0.5 mm²

Halogén

Nem

Gyorsulás

5 m/s²

Hajlítási sugár, min., álló

5 x kábelátmérő

Sebesség

200 m/s

Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás

Nem

Csavarási ellenállás

0 °/m

Hegesztésnek ellenálló

Nem

Pólusok száma

3

Általános műszaki adatok

Kódolás

B DIN építési forma (10 mm), M12 = A kódolású

Érintkező felület

ónozott

Változat

Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó

Névleges feszültség

24 V

Védelmi osztály

IP67, becsavart állapotban

Ház hőmérsékleti tartománya

-25...+80 °C

Csatlakozási menet

Egyéb

LED

Igen

Érintkező anyaga

CuZn

Névleges áram

4 A

Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott

Zener-dióda

Meghúzási nyomaték

M3 rögzítőcsavar: 0,4 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm

Besorolások

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 15.0

27-06-03-12

ETIM 9.0


EC001855

ECLASS 14.0


27-06-03-12

Rajzok


Méretrajz




Méretrajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

