

SAIL-VSB-M8G-3-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller offre spine di collegamento per valvole con cavo di collegamento con connettore M8/M12 ed un'estremità libera. Lo stato d'esercizio del connettore per valvole è indicato da un LED. Le spine di collegamento per valvole hanno un circuito di protezione. Il programma di fornitura Weidmüller comprende connettori per valvole nelle forme A, B, C secondo DIN e standard industriale. La classe di protezione IP 67 è soddisfatta quando è avvitata. Anche la direzione di uscita è un fattore decisivo, pertanto Weidmüller offre versioni diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi della valvola (preconfezionati), Connettore diritto - connettore per valvole, Forma B Industria (11 mm), M8 = nessuno, Lunghezza del cavo: 3 m, PUR, nero
N. d'ordine	1271590300
Tipo	SAIL-VSB-M8G-3-3.0U
GTIN (EAN)	4050118167740
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2027-02-28T00:00:00+01:00

SAIL-VSB-M8G-3-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto

110 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS

Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6ef4f442-4200-442c-9896-7fd648ce3c59

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo

3 m

Idoneità all'installazione con catene portacavi

Sì

Schermato

No

Isolamento

PP

Raggio di curvatura min., mobile

10 x diametro cavo

cicli di piegatura

2 Mio

Materiale della guaina

PUR

Codifica a colori

marrone, blu, Verde/giallo

Campo delle temperature, posa fissa

-50...80 °C

Campo delle temperature, posa mobile

-25...80 °C

Diametro esterno

4.6 mm ± 0.2 mm

Colore della guaina

nero

Sezione del conduttore

0.5 mm²

Alogeni

No

accelerazione

5 m/s²

Raggio di curvatura min., fisso

5 x diametro cavo

Velocità

200 m/s

Resistenza alle scintille di saldatura

No

Resistenza alla torsione

0 °/m

Resistente alle perle di saldatura

No

Numero di poli

3

Dati tecnici generali

Codifica

Forma B Industria (11 mm), M8 = nessuno

LED

Sì

Superficie dei contatti

stagnato

Versione

Connettore diritto -
connettore per valvole

Tensione nominale

24 V

Grado di protezione

IP67, se avvitato

Corrente nominale

4 A

Campo di temperatura custodia

-25...+80 °C

Cablaggio di protezione

Diodo soppressore

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra

connettore, M8, Numero
di poli: 3, IP67, Contatto
maschio, Dritto, non
schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra

connettore, Connettori per
valvole, Forma B Industria
(11 mm), Numero di
poli: 3, IP67, Contatto
femmina, Angolato a 0°,

SAIL-VSB-M8G-3-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici**


con circuito di protezione:
diodo soppressore, LED
giallo, non schermate

Classificazioni


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

Disegni


Disegno quotato




Disegno quotato



Schema dei poli



Schema dei poli



Schema elettrico

