

**PAC-D15M-F-HF-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Come da figura

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
|             |                                  |
| N. d'ordine | 2425980010                       |
| Tipo        | <a href="#">PAC-D15M-F-HF-1M</a> |
| GTIN (EAN)  | 4032248273836                    |
| CPZ         | 1 Pieza                          |

## PAC-D15M-F-HF-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|            |          |
|------------|----------|
| Peso netto | 285.11 g |
|------------|----------|

## Temperature

|                          |             |                         |          |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Dati generali

|                        |                      |                          |                                          |
|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Lunghezza del cavo     | 1 m                  | Adatto a                 | segnali analogici                        |
| Cavo                   | Cavo LIHCH           | Collegamento interfaccia | SUB-D MALE 15P                           |
| Numero di poli, min.   | 15 poli              | Interfaccia PLC          | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| Sezione del conduttore | 0.25 mm <sup>2</sup> |                          |                                          |

## Dati elettrici

|                             |                     |                                                        |           |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Corrente totale, max.       | 3 A                 | Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A       |
| Tensione nominale           | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Resistenza                                             | ≤ 80 mΩ/m |
| Tensione d'esercizio        | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacità filo / fili                                   | 300 pF/m  |
| Capacità filo / schermatura | 300 pF/m            |                                                        |           |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |