

## VP 16-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| バージョン      | VPMS (真鍮製ブラウンプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, PG 16, 6 mm, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号       | <a href="#">0295000000</a>                            |
| 種別         | VP 16-MS65                                            |
| GTIN (EAN) | 4008190001032                                         |
| 数量         | 100 items                                             |
| 配送ステータス    | 中止                                                    |
| 利用可能期限     | 2024-08-31T00:00:00+02:00                             |
| 代替製品       | <a href="#">VP 16-K54</a>                             |

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|       |       |          |             |
|-------|-------|----------|-------------|
| 高さ    | 9 mm  | 高さ (インチ) | 0.3543 inch |
| 長さ    | 9 mm  | 長さ (インチ) | 0.3543 inch |
| 直径    | 26 mm | 壁厚、最小    | 0.5 mm      |
| 壁厚、最大 | 5 mm  | 正味重量     | 10.55 g     |

## 温度

|      |                 |
|------|-----------------|
| 動作温度 | -40 °C...100 °C |
|------|-----------------|

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

## 一般的情報

|           |                   |           |          |
|-----------|-------------------|-----------|----------|
| ヘッド直径     | 26.00 mm          | O リング     | NBR      |
| シリコーン     | いいえ               | 動作温度範囲、最大 | 100 °C   |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C            | ハロゲン      | いいえ      |
| 保護度合い     | IP68 - 5パール (30分) | ケーブルグランド  | PG       |
| 基本材質      | 真鍮、ニッケルメッキ        | シールリングの直径 | 22.50 mm |
| シーリング     | NBR               | 外付スレッド    | PG 16    |
| ねじ山長さ     | 6 mm              |           |          |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

図面

