

H1,0/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)
の導体対応錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋 バラ詰めで供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ
注文番号	0372600000
種別	H1,0/6
GTIN (EAN)	4008190180263
数量	1000 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.04 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール	バージョン	標準
------	-------------------------	-------	----

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.4 mm	接点面長さ (L2)	6 mm
カラー直径 (D2)	2.5 mm	L1 (mm)	6.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 17	被覆剥き長さ	6 mm
導体断面	1 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

