

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 四角クリンプ
注文番号	0567300000
種別	PZ 3
GTIN (EAN)	4008190052423
数量	1 items

技術データ

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	427.8 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	(1)圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---------	-------	------------------

ツールデータクリンピング


ドライブ	機器	フェルール断面積、最大.	6 mm ²
フェルール断面積、最小.	0.5 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	四角クリンプ

接点の説明

接点タイプ	プラスチックカラーあり/ なし ワイヤードフェルール	導体直径、最大. AWG	AWG 10
導体横断面、最小. AWG	AWG 21	クリンプ範囲、最大	6 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



アクセサリ

多包バッグ仕様



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/17,5X SW SV	バージョン
注文番号	9006590000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 13 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190332259	
数量	100 ST	
種別	H1,5/19,5X SW SV	バージョン
注文番号	9006630000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 10 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190332266	
数量	100 ST	

ポリ袋にバラ詰めて供給



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/24 XS SW	バージョン
注文番号	9202870000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4032248517947	
数量	100 ST	

多包バッグ仕様



- ポリ袋 バラ詰めて供給
- ワイドミュラーカラーコード

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	H2,5/17,5X BL SV	バージョン
注文番号	9006670000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190332273	
数量	100 ST	

種別	H2,5/21,5X BL SV	バージョン
注文番号	9006710000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190332280	
数量	100 ST	

ポリ袋にバラ詰めで供給

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード



一般注文データ

種別	H2,5/24 XS BL	バージョン
注文番号	9202880000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 青色
GTIN (EAN)	4032248517954	
数量	100 ST	

多包バッグ仕様

- ポリプロピレン製円錐型ケーブルエントリー
- 最大 105 °C の耐熱性
- 1.5 ~ 16 mm² (AWG 16 - 6) の導体対応
- 錫メッキ銅製
- DIN 46228 part 4 準拠



一般注文データ

種別	H4,0/19,5X GR SV	バージョン
注文番号	9006750000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190332297	
数量	100 ST	

種別	H6,0/23X GE SV	バージョン
注文番号	9006790000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190332303	
数量	100 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/12 OR SV	バージョン
注文番号	9028260000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190902025	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14 OR SV	バージョン
注文番号	9026060000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190122201	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14D W SV	バージョン
注文番号	9019400000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190066024	
数量	500 ST	
種別	H0,5/16 OR SV	バージョン
注文番号	9028270000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190902049	
数量	500 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/12 OR	バージョン
注文番号	0409500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190090456	
数量	500 ST	
種別	H0,5/12D W	バージョン
注文番号	9019000000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190085728	
数量	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H0,5/14 OR	バージョン
注文番号	0690700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190015770	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14D W	バージョン
注文番号	9019010000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190120931	
数量	500 ST	
種別	H0,5/16 OR	バージョン
注文番号	9025870000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190025045	
数量	500 ST	
種別	H0,5/16D W	バージョン
注文番号	9019020000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190047108	
数量	500 ST	
種別	H0,5/18 OR	バージョン
注文番号	1076980000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4032248834631	
数量	500 ST	
種別	H0,5/18D W	バージョン
注文番号	1076990000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248834624	
数量	500 ST	

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/14 OR BD GSP	バージョン
注文番号	9005810000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190275877	
数量	5000 ST	
種別	H0,5/14D W BD GSP	バージョン
注文番号	9005860000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190275921	
数量	5000 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/14 OR BD	バージョン
注文番号	9004270000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190091774	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14D W BD	バージョン
注文番号	9004280000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190162627	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14T W BD	バージョン
注文番号	9021930000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190262402	
数量	500 ST	

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/12 W SV	バージョン
注文番号	9028280000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190902216	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14 W SV	バージョン
注文番号	9026070000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190187163	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14D GR SV	バージョン
注文番号	9019410000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190164096	
数量	500 ST	

アクセサリ

種別	H0,75/14T HBL SV	バージョン
注文番号	9021230000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190153106	
数量	500 ST	
種別	H0,75/16 W SV	バージョン
注文番号	9028290000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190902056	
数量	500 ST	
種別	H0,75/18 W SV	バージョン
注文番号	9028300000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190902063	
数量	500 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/12 W	バージョン
注文番号	0409600000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190079826	
数量	500 ST	
種別	H0,75/12D GR	バージョン
注文番号	9019030000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190127787	
数量	500 ST	
種別	H0,75/12T HBL	バージョン
注文番号	9021030000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190152901	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14 W	バージョン
注文番号	0462900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190033248	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14D GR	バージョン
注文番号	9019040000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190099077	
数量	500 ST	
種別	H0,75/16 W	バージョン
注文番号	9025860000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190141967	
数量	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H0,75/16D GR	バージョン
注文番号	9019050000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190033002	
数量	500 ST	
種別	H0,75/16T HBL	バージョン
注文番号	9021050000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190096175	
数量	500 ST	
種別	H0,75/18 W	バージョン
注文番号	9025910000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190063702	
数量	500 ST	
種別	H0,75/18D GR	バージョン
注文番号	9019060000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190049560	
数量	500 ST	
種別	H0,75/18T HBL	バージョン
注文番号	9021060000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190071158	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14T HBL	バージョン
注文番号	9021040000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190083168	
数量	500 ST	

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/14 W BD GSP	バージョン
注文番号	9005820000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190275884	
数量	5000 ST	
種別	H0,75/14D GR BD GSP	バージョン
注文番号	9005870000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190275938	
数量	5000 ST	
種別	H0,75/14T BL BD GSP	バージョン
注文番号	9005900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190275969	
数量	5000 ST	

アクセサリ

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/14 W BD	バージョン
注文番号	9004290000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190006778	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14D GR BD	バージョン
注文番号	9004300000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190154837	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14T HBL BD	バージョン
注文番号	9004310000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190179298	
数量	500 ST	

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/12 GE SV	バージョン
注文番号	9028310000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190902070	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14 GE SV	バージョン
注文番号	9026080000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190026158	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14D R SV	バージョン
注文番号	9019420000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190189099	
数量	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H1,0/16 GE SV	バージョン
注文番号	9028320000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190902087	
数量	500 ST	
種別	H1,0/18 GE SV	バージョン
注文番号	9028340000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190902100	
数量	500 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/12 GE	バージョン
注文番号	0409700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190152222	
数量	500 ST	
種別	H1,0/12D R	バージョン
注文番号	9019070000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190029074	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14 GE	バージョン
注文番号	0463000000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190024697	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14D R	バージョン
注文番号	9019080000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190090623	
数量	500 ST	
種別	H1,0/16 GE	バージョン
注文番号	9025950000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190037291	
数量	500 ST	
種別	H1,0/16D R	バージョン
注文番号	9019100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190159986	
数量	500 ST	
種別	H1,0/18 GE	バージョン
注文番号	9025930000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190101497	
数量	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H1,0/18D R	バージョン
注文番号	9019110000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190174828	
数量	500 ST	

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/14 GE BD GSP	バージョン
注文番号	9005830000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190275891	
数量	5000 ST	
種別	H1,0/14D R BD GSP	バージョン
注文番号	9005880000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190275945	
数量	5000 ST	

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/14 GE BD	バージョン
注文番号	9004320000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190167523	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14D R BD	バージョン
注文番号	9004330000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190047498	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14T R BD	バージョン
注文番号	9021950000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190262747	
数量	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/14 R SV	バージョン
注文番号	9026090000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190137168	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14D SW SV	バージョン
注文番号	9019430000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190107420	
数量	500 ST	
種別	H1,5/16 R SV	バージョン
注文番号	9028350000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190902117	
数量	500 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/14 R	バージョン
注文番号	0463100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190065089	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14D SW	バージョン
注文番号	9019120000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190153793	
数量	500 ST	
種別	H1,5/16 R	バージョン
注文番号	0635100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190141745	
数量	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H1,5/16D SW	バージョン
注文番号	9019130000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190023331	
数量	500 ST	
種別	H1,5/18D SW	バージョン
注文番号	9019140000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190046026	
数量	500 ST	
種別	H1,5/24 R	バージョン
注文番号	0565600000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190187071	
数量	500 ST	
種別	H1,5/24D SW	バージョン
注文番号	9019150000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190151676	
数量	500 ST	

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/14 R BD GSP	バージョン
注文番号	9005840000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190275907	
数量	5000 ST	
種別	H1,5/14D SW BD GSP	バージョン
注文番号	9005890000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190275952	
数量	5000 ST	
種別	H1,5/14S GN BD GSP	バージョン
注文番号	9028370000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4032248318537	
数量	5000 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/14 R BD	バージョン
注文番号	9004340000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190080723	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14D SW BD	バージョン
注文番号	9004350000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190005474	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14T SW BD	バージョン
注文番号	9021960000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190262389	
数量	500 ST	

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/14S BL SV	バージョン
注文番号	9046230000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4032248298631	
数量	500 ST	
種別	H2,5/15 BL SV	バージョン
注文番号	9026100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190141141	
数量	500 ST	
種別	H2,5/15T GR SV	バージョン
注文番号	9021240000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190115302	
数量	500 ST	

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めて供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/15D BL	バージョン
注文番号	9019160000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190028732	
数量	500 ST	
種別	H2,5/15T GR	バージョン
注文番号	9021070000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190128944	
数量	500 ST	
種別	H2,5/19D BL	バージョン
注文番号	9019170000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190178024	
数量	500 ST	
種別	H2,5/19T GR	バージョン
注文番号	9021080000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190149345	
数量	500 ST	
種別	H2,5/25D BL	バージョン
注文番号	9019180000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190101145	
数量	500 ST	
種別	H2,5/25T GR	バージョン
注文番号	9021090000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190060916	
数量	500 ST	

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール上のリンク済みフェルール端子 (5,000 点)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	H2,5/14D BL BD GSP	バージョン
注文番号	9005850000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190275914	
数量	3000 ST	
種別	H2,5/14T GR BD GSP	バージョン
注文番号	9005910000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190275976	
数量	3000 ST	

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/14D BL BD	バージョン
注文番号	9004360000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190083397	
数量	500 ST	
種別	H2,5/14T GR BD	バージョン
注文番号	9004370000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190052508	
数量	500 ST	

マルチバッグ



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H4,0/18 GR SV	バージョン
注文番号	9026010000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190117382	
数量	250 ST	
種別	H4,0/18T OR SV	バージョン
注文番号	9021250000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190159313	
数量	250 ST	

作成日 10.06.2026 09:40:30 MEZ

カタログステータス / 図面

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めて供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H4,0/18D GR	バージョン
注文番号	9019190000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	
種別	H4,0/18T OR	バージョン
注文番号	9021100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190061708	
数量	500 ST	
種別	H4,0/20D GR	バージョン
注文番号	9019200000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190126575	
数量	500 ST	
種別	H4,0/20T OR	バージョン
注文番号	9021110000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190035754	
数量	500 ST	
種別	H4,0/26D GR	バージョン
注文番号	9019210000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190002336	
数量	100 ST	
種別	H4,0/26T OR	バージョン
注文番号	9021120000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190092825	
数量	100 ST	

6.0mm導体の公称断面積

6 mm²

- ポリ袋 バラ詰めて供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	H6,0/20T GN	バージョン
注文番号	9021130000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190111731	
数量	100 ST	
種別	H6,0/20 SW	バージョン
注文番号	0533500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190183905	
数量	100 ST	
種別	H6,0/20D GE	バージョン
注文番号	9019220000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190151607	
数量	100 ST	
種別	H6,0/26 SW	バージョン
注文番号	0565700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190026837	
数量	100 ST	
種別	H6,0/26D GE	バージョン
注文番号	9019230000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190072117	
数量	100 ST	
種別	H6,0/26T GN	バージョン
注文番号	9021140000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190022501	
数量	100 ST	

マルチバッグ



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
 - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
 の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

種別	H0,75/14S W SV	バージョン
注文番号	9025700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190144104	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14S GE SV	バージョン
注文番号	9025710000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190031442	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14S R SV	バージョン
注文番号	9025720000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190072681	
数量	500 ST	

アクセサリ

ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/16S OR	バージョン
注文番号	9202900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4032248519026	
数量	500 ST	
種別	H4,0/20DS GR	バージョン
注文番号	9203630000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248565078	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14S OR	バージョン
注文番号	9004560000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190286132	
数量	500 ST	
種別	H0,5/14S W	バージョン
注文番号	9004590000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190862060	
数量	500 ST	
種別	H0,5/16 DS W	バージョン
注文番号	9202910000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248519019	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14DS GR	バージョン
注文番号	9028580000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248159475	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14S W	バージョン
注文番号	9025960000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190009878	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14TS HBL	バージョン
注文番号	9018550000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190207991	
数量	500 ST	
種別	H0,75/15S W	バージョン
注文番号	9204240000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 9 mm, ライトブルー, 白色
GTIN (EAN)	4032248621545	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14S GE	バージョン
注文番号	9025970000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190063733	
数量	500 ST	

アクセサリ

種別	H1,0/14S R	バージョン
注文番号	9018560000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190207984	
数量	500 ST	
種別	H1,5/12S R	バージョン
注文番号	9025690000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190059439	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14S R	バージョン
注文番号	9025980000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190080730	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14DS SW	バージョン
注文番号	9025240000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190085599	
数量	500 ST	
種別	H2,5/12DS BL	バージョン
注文番号	9028490000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 青色
GTIN (EAN)	4032248049028	
数量	500 ST	
種別	H2,5/12TS GR	バージョン
注文番号	9036200000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248067992	
数量	500 ST	
種別	H2,5/14DS BL	バージョン
注文番号	1333100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190160364	
数量	500 ST	
種別	H2,5/14TS GR	バージョン
注文番号	9426770000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248160693	
数量	500 ST	
種別	H2,5/16 TS GR	バージョン
注文番号	9036210000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248068005	
数量	500 ST	
種別	H2,5/16DS BL	バージョン
注文番号	9036220000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 13 mm, 10 mm, 青色
GTIN (EAN)	4032248068012	
数量	500 ST	
種別	H4,0/14DS GR	バージョン
注文番号	9028520000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248049035	
数量	500 ST	
種別	H4,0/15TS OR	バージョン
注文番号	9036230000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4032248068029	
数量	500 ST	

アクセサリ

0.25 mm ~ 6.0 mm 導体の公称断面積



0.25 ~ 6.0 mm (AWG 24 - 10)
 の導体対応錫メッキ銅製
 寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
 ・ ポリ袋 パラ詰めで供給

一般注文データ

種別	H0,25/5	バージョン
注文番号	9018910000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 5 mm, 5 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190068134	
数量	1000 ST	
種別	H0,5/10	バージョン
注文番号	9004050000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190153052	
数量	1000 ST	
種別	H0,5/6	バージョン
注文番号	0282600000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190184025	
数量	1000 ST	
種別	H0,75/10	バージョン
注文番号	0542500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190037482	
数量	1000 ST	
種別	H0,75/6	バージョン
注文番号	0282700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190019013	
数量	1000 ST	
種別	H1,0/10	バージョン
注文番号	0282800000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190006662	
数量	1000 ST	
種別	H1,0/6	バージョン
注文番号	0372600000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190180263	
数量	1000 ST	
種別	H1,5/10	バージョン
注文番号	0186500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190039592	
数量	1000 ST	
種別	H1,5/12	バージョン
注文番号	9004060000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190147938	
数量	1000 ST	
種別	H1,5/18	バージョン
注文番号	9004070000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190105761	
数量	1000 ST	

アクセサリ

種別	H1,5/7	バージョン
注文番号	0372700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 7 mm, 7 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190064525	
数量	1000 ST	
種別	H2,5/10	バージョン
注文番号	9004080000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190145446	
数量	1000 ST	
種別	H2,5/12	バージョン
注文番号	0186100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190172954	
数量	1000 ST	
種別	H2,5/18	バージョン
注文番号	9004090000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190147921	
数量	1000 ST	
種別	H2,5/7	バージョン
注文番号	0373000000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 7 mm, 7 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190173463	
数量	1000 ST	
種別	H4,0/12	バージョン
注文番号	0244100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190179830	
数量	1000 ST	
種別	H4,0/15	バージョン
注文番号	9004100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190119003	
数量	500 ST	
種別	H4,0/18	バージョン
注文番号	9004110000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190148348	
数量	500 ST	
種別	H4,0/9	バージョン
注文番号	0373100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 9 mm, 9 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190164669	
数量	500 ST	
種別	H6,0/10	バージョン
注文番号	9004120000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190104795	
数量	500 ST	
種別	H6,0/12	バージョン
注文番号	0191900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190026851	
数量	500 ST	
種別	H6,0/15	バージョン
注文番号	0124700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190003807	
数量	500 ST	
種別	H6,0/18	バージョン
注文番号	9004130000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190143626	
数量	500 ST	

アクセサリ

プラスチックカラー付属フェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：

- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H-BOX 0,14-0,75QMM	バージョン
注文番号	9025410000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
数量	1 ST	
種別	H-BOX 0,5-2,5QMM	バージョン
注文番号	9025900000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
数量	1 ST	
種別	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	バージョン
注文番号	9025430000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
数量	1 ST	
種別	H-BOX 4,0-16,0QMM	バージョン
注文番号	9025920000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
数量	1 ST	
種別	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	バージョン
注文番号	9025400000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
数量	1 ST	

ツインフェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属ツインフェルール端子ボックス：

- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

種別	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	バージョン
注文番号	9025390000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
数量	1 ST	

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/14 ZH OR SV	バージョン
注文番号	9004440000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190198473	mm, 橙色
数量	500 ST	
種別	H0,5/14D ZH W SV	バージョン
注文番号	9004780000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190188481	mm, 白色
数量	500 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/14 ZH OR	バージョン
注文番号	9037200000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190492397	mm, 橙色
数量	500 ST	
種別	H0,5/14D ZH W	バージョン
注文番号	9037380000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190492861	mm, 白色
数量	500 ST	
種別	H0,5/16 ZH OR	バージョン
注文番号	9037210000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190492687	mm, 橙色
数量	500 ST	
種別	H0,5/16D ZH W	バージョン
注文番号	9037390000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190492878	mm, 白色
数量	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H0,5/18 ZH OR	バージョン
注文番号	9037220000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190492694	mm, 橙色
数量	500 ST	
種別	H0,5/18D ZH W	バージョン
注文番号	9037400000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190492892	mm, 白色
数量	500 ST	

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/14 ZH W SV	バージョン
注文番号	9018510000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190019914	mm, 白色
数量	500 ST	
種別	H0,75/14D ZH GR SV	バージョン
注文番号	9018520000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190097998	mm, グレー
数量	500 ST	
種別	H0,75/15T ZH BL SV	バージョン
注文番号	9018570000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190272630	mm, ライトブルー
数量	500 ST	
種別	H0,75/16 ZH W SV	バージョン
注文番号	9004900000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190482671	mm, 白色
数量	500 ST	
種別	H0,75/16D ZH GR SV	バージョン
注文番号	9004770000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190038816	mm, グレー
数量	500 ST	
種別	H0,75/16T ZH HBL SV	バージョン
注文番号	9005140000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190482725	mm, ライトブルー
数量	500 ST	

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



次のコンダクタに対応：2 No. 0.75 mm (2 No. AWG 18)

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/14 ZH W	バージョン
注文番号	9037230000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190853976	mm, 白色
数量	500 ST	
種別	H0,75/14D ZH GR	バージョン
注文番号	9037410000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190492984	mm, グレー
数量	500 ST	
種別	H0,75/14T ZH HBL	バージョン
注文番号	9037610000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190493233	mm, ライトブルー
数量	500 ST	
種別	H0,75/16 ZH W	バージョン
注文番号	9037240000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190492717	mm, 白色
数量	500 ST	
種別	H0,75/16D ZH GR	バージョン
注文番号	9037420000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190492991	mm, グレー
数量	500 ST	
種別	H0,75/16T ZH HBL	バージョン
注文番号	9037620000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190493264	mm, ライトブルー
数量	500 ST	

ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
 - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
 の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

アクセサリ

一般注文データ

種別	H0,75/19DS ZH GR	バージョン
注文番号	9202830000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4032248515776	mm, グレー
数量	500 ST	
種別	H0,75/19S ZH W	バージョン
注文番号	9202820000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4032248515769	mm, 白色
数量	500 ST	
種別	H0,75/19TS ZH HBL	バージョン
注文番号	9202840000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4032248515783	mm, ライトブルー
数量	500 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



次のコンダクタに対応：2 No. 0.75 mm (2 No. AWG 18)

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/24 ZH W	バージョン
注文番号	9037250000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190492724	mm, 白色
数量	500 ST	
種別	H0,75/24D ZH GR	バージョン
注文番号	9037430000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493004	mm, グレー
数量	500 ST	
種別	H0,75/24T ZH HBL	バージョン
注文番号	9037630000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493271	mm, ライトブルー
数量	500 ST	

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	H1,0/15 ZH GE SV	バージョン
注文番号	9018530000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190066925	mm, 黄色
数量	500 ST	
種別	H1,0/15D ZH R SV	バージョン
注文番号	9018540000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190188832	mm, 赤色
数量	500 ST	
種別	H1,0/15S ZH GE SV	バージョン
注文番号	9018650000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8
GTIN (EAN)	4032248011407	mm, 黄色
数量	500 ST	
種別	H1,0/19 ZH GE SV	バージョン
注文番号	9004910000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190482688	mm, 黄色
数量	500 ST	
種別	H1,0/19D ZH R SV	バージョン
注文番号	9004760000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190160951	mm, 赤色
数量	500 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/15 ZH GE	バージョン
注文番号	9037260000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190492731	mm, 黄色
数量	500 ST	
種別	H1,0/15D ZH R	バージョン
注文番号	9037440000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190493011	mm, 赤色
数量	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
 - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
 の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

種別	H1,0/15S ZH GE	バージョン
注文番号	9018690000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8
GTIN (EAN)	4032248017720	mm, 黄色
数量	500 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/19 ZH GE	バージョン
注文番号	9037270000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190492748	mm, 黄色
数量	500 ST	
種別	H1,0/19D ZH R	バージョン
注文番号	9037450000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493028	mm, 赤色
数量	500 ST	

ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
 - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
 の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	H1,0/22DS R ZH	バージョン
注文番号	9036330000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 14
GTIN (EAN)	4032248338566	mm, 赤色
数量	500 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/25 ZH GE	バージョン
注文番号	9037280000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 22 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190492755	mm, 黄色
数量	500 ST	
種別	H1,0/25D ZH R	バージョン
注文番号	9037460000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 22 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493035	mm, 赤色
数量	500 ST	

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/16 ZH R SV	バージョン
注文番号	9004410000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190009397	mm, 赤色
数量	500 ST	
種別	H1,5/16D ZH SW SV	バージョン
注文番号	9004420000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190167455	mm, 黒色
数量	500 ST	
種別	H1,5/20 ZH R SV	バージョン
注文番号	9004920000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190482695	mm, 赤色
数量	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H1,5/20D SW ZH SV	バージョン
注文番号	9004750000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190055431	mm, 黒色
数量	500 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/16 ZH R	バージョン
注文番号	9037290000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190492762	mm, 赤色
数量	500 ST	
種別	H1,5/16D ZH SW	バージョン
注文番号	9037470000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8
GTIN (EAN)	4008190493042	mm, 黒色
数量	500 ST	
種別	H1,5/20 ZH R	バージョン
注文番号	9037300000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190492779	mm, 赤色
数量	500 ST	
種別	H1,5/20D ZH SW	バージョン
注文番号	9037480000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493059	mm, 黒色
数量	500 ST	
種別	H1,5/26 ZH R	バージョン
注文番号	9037310000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190492786	mm, 赤色
数量	100 ST	
種別	H1,5/26D ZH SW	バージョン
注文番号	9037490000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493066	mm, 黒色
数量	100 ST	

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/19D ZH BL SV	バージョン
注文番号	9004430000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190099367	mm, 青色
数量	250 ST	
種別	H2,5/19T ZH GR SV	バージョン
注文番号	9018580000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190272647	mm, グレー
数量	250 ST	
種別	H2,5/21 ZH GR SV	バージョン
注文番号	9005150000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190482732	mm, グレー
数量	250 ST	
種別	H2,5/21D ZH BL SV	バージョン
注文番号	9004740000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190031923	mm, 青色
数量	250 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/19D ZH BL	バージョン
注文番号	9037500000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190493073	mm, 青色
数量	500 ST	
種別	H2,5/19T ZH GR	バージョン
注文番号	9037640000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10
GTIN (EAN)	4008190493325	mm, グレー
数量	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H2,5/21D ZH BL	バージョン
注文番号	9037510000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493080	mm, 青色
数量	100 ST	
種別	H2,5/21T ZH GR	バージョン
注文番号	9037650000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493356	mm, グレー
数量	100 ST	
種別	H2,5/27D ZH BL	バージョン
注文番号	9037520000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493097	mm, 青色
数量	100 ST	
種別	H2,5/27T ZH GR	バージョン
注文番号	9037660000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493387	mm, グレー
数量	100 ST	

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H4,0/22T ZH OR SV	バージョン
注文番号	9018590000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190272654	mm, 橙色
数量	100 ST	
種別	H4,0/22D ZH GR SV	バージョン
注文番号	9004730000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190161811	mm, グレー
数量	100 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	H4,0/22D ZH GR	バージョン
注文番号	9037530000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493103	mm, グレー
数量	100 ST	
種別	H4,0/22T ZH OR	バージョン
注文番号	9037670000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493431	mm, 橙色
数量	100 ST	
種別	H4,0/28D ZH GR	バージョン
注文番号	9037540000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493110	mm, グレー
数量	100 ST	
種別	H4,0/28T ZH OR	バージョン
注文番号	9037680000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493479	mm, 橙色
数量	100 ST	

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/23 ZH SW SV	バージョン
注文番号	9004930000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190482701	mm, 黒色
数量	100 ST	
種別	H6,0/23D ZH GE SV	バージョン
注文番号	9004720000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190962210	mm, 黄色
数量	100 ST	
種別	H6,0/23T ZH GN SV	バージョン
注文番号	9005160000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190482749	mm, 緑色
数量	100 ST	

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めて供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/23 ZH SW	バージョン
注文番号	9037320000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190492793	mm, 黒色
数量	100 ST	
種別	H6,0/23D ZH GE	バージョン
注文番号	9037550000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493127	mm, 黄色
数量	100 ST	
種別	H6,0/23T ZH GN	バージョン
注文番号	9037690000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493486	mm, 緑色
数量	100 ST	
種別	H6,0/29 ZH SW	バージョン
注文番号	9037330000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190492809	mm, 黒色
数量	100 ST	
種別	H6,0/29D ZH GE	バージョン
注文番号	9037560000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493134	mm, 黄色
数量	100 ST	
種別	H6,0/29T ZH GN	バージョン
注文番号	9037700000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493509	mm, 緑色
数量	100 ST	

アクセサリ / 交換部品



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	ERES PZ 3N	バージョン
注文番号	1287130000	
GTIN (EAN)	4050118077834	
数量	1 ST	

交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE PZ	バージョン
注文番号	9202810000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 ST	