

EA-RING MS/M40 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	EA (接地リング) , 接地リング, その他, M 40, 真鍮
注文番号	0930710005
種別	EA-RING MS/M40 SC
GTIN (EAN)	4032248976201
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	EA-RING MS/M 40

EA-RING MS/M40 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	86.7 mm	高さ (インチ)	3.4134 inch
長さ	86.7 mm	長さ (インチ)	3.4134 inch
正味重量	19.5 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

一般的情報

外径	53 mm	厚さ	1.50 mm
ケーブルグランド	M 40	基本材質	真鍮
外付スレッド	M 40	内径 D2	13.50 mm
ギャップ、内部寸法 B	45.40 mm	幅、外側の寸法 C	31.70 mm

分類

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

EA-RING MS/M40 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

