

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG MS ZR (標準真鍮製ケーブルグランド、マルチシール)、ケーブルグランド, PG 36, 9 mm, OD min. 24 - OD max. 33 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1009650000
種別	VG PG36-MS54 ZR 24-33
GTIN (EAN)	4032248714421
数量	10 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	VG 36-MS68

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ	39 mm	長さ (インチ)	1.5354 inch
正味重量	132.7 g		

温度

動作温度 -20 °C...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

外側ケーブル直径、最大	33 mm	外側ケーブル直径、最小	24 mm
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-20 °C
ハロゲン	いいえ	AF サイズ 1	47 mm
AF サイズ 2	50 mm	保護度合い	IP54
ケーブルグランド	PG	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
シールインサート	NBR	ノッチ多層シール直径1	24 mm
ノッチ多層シール直径2	27 mm	ノッチ多層シール直径3	30 mm
ノッチ多層シール直径4	33 mm	外付スレッド	PG 36
ねじ山長さ	9 mm	袋ナット最大トルク	6.70 Nm
アダプター接続用トルク、最大	10.00 Nm	アダプター接続用トルク、最小	10.00 Nm
キャップナットのトルク、最小	6.70 Nm		

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG36-MS	バージョン
注文番号	1719220000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 36, 5 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190352479	鍮、ニッケルメッキ
数量	50 ST	

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG36-NP	バージョン
注文番号	1719610000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352875	36, ネオプレン
数量	20 ST	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG36-PO	バージョン
注文番号	1719510000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352776	36, ポリエチレン
数量	50 ST	