

HDC FLDG 16A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 平形ガasket
注文番号	1044520000
種別	HDC FLDG 16A
GTIN (EAN)	4032248776962
数量	5 items

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	3.17 g
------	--------

温度

制限温度	-40 °C ... 120 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

設置サイズ	5	シーリング	NBR
色 (RAL)	RAL 7035	BG	5

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		