

WSH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30
注文番号	1068700000
種別	WSH 1
GTIN (EAN)	4008190118389
数量	10 items

WSH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	57 mm	奥行き (インチ)	2.2441 inch
高さ	110 mm	高さ (インチ)	4.3307 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	26.18 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
動作温度	-50 °C...65 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	マウントレール用	取り付けレール	TS 35
-------	----------	---------	-------

全般

極数	1	設置アドバイス	直接実装
取り付けレール	TS 35		

寸法

ピッチ (mm) (P)	8.00 mm	取り付けオフセット	66 mm
--------------	---------	-----------	-------

材料データ

基本材質	PA 66 GF 30	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	HB		

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

分類

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

アクセサリ

バスバー



バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているので、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

一般注文データ

種別	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	バージョン
注文番号	0259800000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 真鍮
GTIN (EAN)	4008190049300	
数量	1 M	
種別	SSCH 10X3X1000 CU/SN	バージョン
注文番号	0348900000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190024802	
数量	25 M	
種別	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	バージョン
注文番号	0438000000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, スチール
GTIN (EAN)	4008190080938	
数量	25 M	