

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







Abbildung ähnlich

Klippon® TB エンクロージャーの範囲は、最も困難な環 境条件下でも優れた性能特性を提供します。さらに、 プロセス業界または発電業界で特に見られる、爆発 可能性を有する環境での厳格な要件にも準拠していま す。Klippon®TB MH エンクロージャーの対象範囲は、す でに市場をリードしている製品の種類をさらに改善しま す。

Klippon® TB MH エンクロージャーシリーズは、次の利点 を特徴とします:

- 15 種のサイズおよび 3 種の標準深度が利用可能
- 最大 4 枚のグランドプレートを搭載可能
- ガスケットが圧縮に対して保護されている
- 完全に取り外し可能なパドロックタブ
- シール区域の外側のカバーロック
- 温度性能の向上
- IP66 / IP67 保護
- 完全に取り外し可能な蓋 ツール不要
- エンクロージャーカバーおよびベースの接地用ピン
- 溶接加工済み取り付けフット
- 国際認可

一般注文データ

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空エンクロージャ, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 260 mm, 幅: 260 mm, 深さ: 200 mm, グランドプレート: 下部, 上部, 左, 右, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 電解研磨仕上, 銀色
<u>1194690000</u>
KTB MH 262620 S4E4
4032248977376
1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(cULus)	E243298	

寸法と重量

深さ	200 mm	奥行き(インチ)	7.874 inch
高さ	260 mm	 高さ(インチ)	10.2362 inch
幅	260 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	10.2362 inch
取付寸法 - 高さ	170 mm	 取付寸法 - 幅	316 mm
正味重量	8200 g		

温度

動作温度	-60 °C135 °C	備考:常温(サービス)	105 ℃以上で使用した場
			合のIP 66保護に限定しま

す。

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

ケーブルグランド、上**/**下

M20	14	M12	33
M63	2	M40	5
M32	6	M25	12
M50	2	M75	1
M16	22		

ケーブルグランド、右

M25	9	M63	1	
M75	1	M16	16	
M40 M32	4	M50	2	
M32	4	M20	11	
M12	25			

作成日 04.11.2025 04:11:59 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ケーブルグランド、左			
M63	1	M75	1
M12	25	M50	2
M16	16	M32	4
M25	9	M20	11
M40	4	WZO	
IVIAO	4		
ハウジングの接地			
4544		15th>. 4 >*. 61 50	±4=>,4= >,1, ±0
接地、エンクロージャ、カバー	エンクロージャー本体と蓋 に溶接付け済M6ステンレ ススチールアーススタッド	接地、エンクロージャ、外部	本体エンクロージャー内の 連続型M10アーススタッド
接地、エンクロージャ、内部	エンクロージャー本体と蓋 に溶接付け済M6ステンレ ススチールアーススタッド		
一般な情報			
上.沙 吉社店 2.	1.5		
カバー素材厚み	1.5 mm	フランジ素材厚み	3 mm
筐体素材厚	1.5 mm	動作温度、最大	135 °C
動作温度、最小	-60 °C	蓋付け	ヒンジ4本とM6六角穴付き ねじSW10
標準	DIN EN 62208 - 空筐体規格, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	表面仕上	電解研磨仕上
衝撃耐性	7 J ATEXバージョン, 10 J バージョン標準	AF サイズ	10 mm
保護度合い	IP66, IP67	基本材質	ステンレススチール 1.4404(316L)
シール材	シリコン		2.5 Nm
積分固定	スタッドボルトM6内側 (メス型)ねじx4、6、ま たは9	エンクロージャ付属品	11 mm孔付属溶接取り付 けフット4本(スロット付 属フット2本、十字形フッ ト2本)
注:保護等級	105 ℃ を超える温度範囲 で使用する場合、IP 保護は IP 66 に制限されます。	フランジプレート取付	M6六角ねじ、10 SW
保護等級(UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	蓋のねじ数	4
グランドプレート	下部,上部,左,右	 ボックス寸法	320 x 455 x 290
アクセス開口:幅	201 mm	開口角度蓋	130.00 °
全体寸法	282 x 341 x 215	 フランジプレート	はい
最大ペイロード	27 kg	蓋	はい
アクセス開口部:高さ	207 mm	PE ボルトの位置	エンクロージャ側C
使用範囲	爆発危険区域, プロセス業界, 石油/ガス産業, 化学工業, 海上, 陸上		
垂直アセンブリ			
WDU 40 (ZDU 40	4.45	M/DII 40 (7DII 42	1.10
WDU 10 / ZDU 10	1x15	WDU 16 / ZDU 16	1x12
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x31	WDU 35 / ZDU 35	1x9
WDU 4 / ZDU 4	1x26	WDU 6 / ZDU 6	1x19



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

水平アセンブリ			
WDU 40 / 7DU 40	4 45	MDU 40 / 70U 40	1 10
WDU 10 / ZDU 10	1x15	WDU 16 / ZDU 16	1x12
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x31	WDU 35 / ZDU 35	1x9
WDU 4 / ZDU 4	1x26	WDU 6 / ZDU 6	1x19
証明書番号の格納装置			
証明書番号UL Haz.Loc.	E223792	DoC LVD(適合宣言番号)	DE PS261X 160412 001ISS03
証明書番号UL Ord.Loc.	E243298	証明書番号UL 508A	E223801
適合の減衰番号AoC	DE PS261X 160309 001ISS06	証明書番号UL端子箱	E223792
証明書番号電子箱 (NEPSI)	2020322303003289	- 証明書番号が空のエンクロージャ (ECAS)	21-09-25241/ E21-09-053807
証明書番号端子箱(KOSHA)	16-AV4BO-0245X	 証明書番号、空エンクロージャー (INMETRO)	LMP 21.0016U
認証書番号(DNV)	TAE000013S	 証明書番号、端子ボックス(AEx)	E223792
証明書番号(CCOE)	P461058_1	証明書番号、端子ボックス(ATEX)	IBExU14ATEX1050
証明書番号、空エンクロージャー (ATEX)	IBExU14ATEX1028 U	証明書番号、端子ボックス (INMETRO)	LMP 21.0017
証明書番号(INMETRO)	IEX17.0021	証明書番号、端子ボックス(IECEx)	IECEXIBE14.0013
証明書番号、空エンクロージャー (IECEx)	IECEx IBE 14.0004U	証明書番号(IECEX)	IECEXPTB11.0071
証明書番号(ATEX)	PTB11ATEX2019	承認条件	ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
証明書番号(cULus)	E243298		
分類			
ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-02	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

260 x 260mm



統合、拡張、個別調整:あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。 取り付けプレート

DIN 取り付けレールまたはコンポーネント取り付けプレートに、直接縦方向および横方向に取り付ける、あるいは孔のパターン有無にかかわらず取り付けるプレートです。

一般注文データ

種別	KTB MOPL 2626 MSZN	バージョン	
注文番号	1193950000	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, 高さ: 205 mm, 幅: 199	
GTIN (EAN)	4050118028119	mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色	
数量	1 ST		
種別	KTB MOPL 2626 S2N	バージョン	
注文番号	1193820000	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, 高さ: 205 mm, 幅: 199	
GTIN (EAN)	4050118028423	mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301(304),	
数量	1 ST	未処理, 銀色	
種別	KTB MOPL 2626 MSZN H	バージョン	
種別 注文番号	KTB MOPL 2626 MSZN H 2022060000	バージョン Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 205	
注文番号	2022060000	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 205	
注文番号 GTIN (EAN)	<u>2022060000</u> 4050118403503	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 205 mm, 幅: 199 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀	
注文番号 GTIN (EAN) 数量	2022060000 4050118403503 1 ST	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 205mm, 幅: 199 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色	
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	2022060000 4050118403503 1 ST KTB MOPL 2626 S2N H	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 205 mm, 幅: 199 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色	
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別 注文番号	2022060000 4050118403503 1 ST KTB MOPL 2626 S2N H 1257660000	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 205mm, 幅: 199 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色 パージョン Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ:	

接地用スタッドなしグランドプレート



統合、拡張、個別調整:あらゆるアプリケーションに対 応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交換が容易になります

一般注文データ

種別	KTB GP XX2620 AB S4 3MM	パージョン	
注文番号	<u>1280930000</u>	Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ:	
GTIN (EAN)	4050118071580	250 mm, 幅: 167 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 上部, 下	
数量	1 ST	部, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, ステンレススチール	
		1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色	
種別	KTB GP 26XX20 CD S4 3MM	バージョン	
注文番号	1280940000	Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 204	
GTIN (EAN)	4050118071764	mm, 幅: 167 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 左, 右, 基本材質: ス	
数量	1 ST	テンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色	

作成日 04.11.2025 04:11:59 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ステンレス鋼製グランドプレート **- 6 mm**



統合、拡張、個別調整:あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交換が容易になります

一般注文データ

種別	KTB GP XX2620 AB S4 6MM	バージョン	
注文番号	1256320000	Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 250	
GTIN (EAN)	4050118093735	mm, 幅: 167 mm, 深さ: 6 mm, グランドプレート: 上部, 下部, 基本材	
数量	1 ST	質: ステンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色	
種別	KTB GP 26XX20 CD S4 6MM	バージョン	
種別 注文番号	KTB GP 26XX20 CD S4 6MM 1256330000	バージョン Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 204	

接地用スタッド付きグランドプレート



統合、拡張、個別調整: あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンロージャーを容易に適合させることができます。

フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交 換が容易になります

ー般注文データ

種別	KTB GP XX2620 AB S4 PE	バージョン
注文番号	2023100000	Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ:
GTIN (EAN)	4050118403350	250 mm, 幅: 167 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 上部, 下
数量	1 ST	部, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, ステンレススチール
		1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色
種別	KTB GP 26XX20 CD S4 PE	バージョン
注文番号	2023110000	Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 204
GTIN (EAN)	4050118403572	mm, 幅: 167 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 左, 右, 基本材質: ス
数量	1 ST	テンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色

作成日 04.11.2025 04:11:59 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ステンレス鋼 1.4301



統合、拡張、カスタマイズ:あらゆるアプリケーション に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。雨よけカバー

雨の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、雨よけカバーを使用すると、エンクロージャー保護の理想的な保護等級を追加できます。

一般注文データ

種別 K	KTB RNHD 262620 R	パージョン
注文番号 1	1281380000	Klippon TB (Terminal Box), レインフード, 高さ: 55.9 mm, 幅: 265 mm,
GTIN (EAN) 4	4050118072174	深さ: 211.2 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301, 鏡面研磨, 銀
数量 1	1 ST	色

タイプラベルホルダー



統合、拡張、個別調整:あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。 銘板ホルダー

必要に応じて目立つ表示や追加の銘板に対応する形状の ラベルホルダーが用意されています。

一般注文データ

種別	TPSDHA KTB 100X25 S2 2R	パージョン
注文番号	1257640000	Klippon TB (Terminal Box), 定格プレートホルダー, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4050118070354	25 mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4301, ステンレススチール 1.4301(304), 鏡面研磨, 銀色
種別	TPSDHA KTB 130X50 S2 R	バージョン
注文番号	<u>1283450000</u>	Klippon TB (Terminal Box), 定格プレートホルダー, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4050118073621	50 mm, 幅: 171 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4301, ステンレススチール 1.4301(304), 鏡面研磨, 銀色
種別	TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R	パージョン
注文番号	1279320000	Klippon TB (Terminal Box), 定格プレートホルダー, リベット付き, 高
GTIN (EAN)	4050118070101	さ: 70 mm, 幅: 70 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4301, ステンレススチール 1.4301(304), 鏡面研磨, 銀色



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最 適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

るがい間定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。このの途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、総合固定セット - ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

一般注文データ

種別	SD FIXING SET	バージョン
注文番号	1285200000	Klippon TB (Terminal Box), 識別板固定セット, 高さ: 12 mm, 幅: 12
GTIN (EAN)	4050118075472	mm, 深さ: 16.4 mm, 基本材質: ステンレススチール、防錆性, 未処理,
数量	1 ST	銀色
種別	TPSD FIXING SET KTB	バージョン
種別 注文番号	TPSD FIXING SET KTB 1252190000	パージョン Klippon TB (Terminal Box), タイププレート固定セット, 基本材質: ステ

接地ピン



統合、拡張、個別調整: あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、個別アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。 設置ボルト

接地ボルトは、真鍮とステンレススチールのふたつの バージョンで完全なコンポーネントとして交換可能で す。

一般注文データ

数量

種別 PEBZ M10 KTB BR SET 注文番号 <u>1192680000</u> GTIN (EAN) 4032248974641

1 ST

バージョン

Klippon TB (Terminal Box), 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm,

深さ: 48.7 mm, 基本材質: 真鍮, 未処理, 銀色

作成日 04.11.2025 04:11:59 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	PEBZ M10 KTB S4 SET	バージョン
注文番号	<u>1192690000</u>	Klippon TB (Terminal Box), 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm,
GTIN (EAN)	4032248974658	深さ: 48.7 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 未処
数量	1 ST	理,銀色

ドキュメントホルダー



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最 適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

ドキュメントホルダー

: エンクロージャー内のドキュメントを適切に保持する ためのドキュメントホルダー

一般注文データ

種別	DOHA KTB A6 S2 R	バージョン
注文番号	1252780000	Klippon TB (Terminal Box), ドキュメントホルダー, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4050118045512	110 mm, 幅: 130 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4301, ステンレススチール 1.4301(304), 鏡面研磨, 銀色

静電気防止用ストラップ

新しいKlippon® TB エンクロージャーモデルシリーズには、完全構造設計のシステムアクセサリが搭載され、各アプリケーションの特定要件に対応してエンクロージャーを簡単に適合できます。次のオプションを使用できます:

- クロージャー要素
- ドキュメントホルダー
- 接地スタッド
- グランドプレート
- 取り付け備品
- 取り付けプレート
- ・レインフード
- スペーサー
- 端子レール
- タイプラベルホルダー

一般注文データ

種別	PECD WIRE 6/200/D6 SET	バージョン
注文番号	<u>2475490000</u>	Klippon TB (Terminal Box), 静電気防止用ストラップ, ねじ込み式, 基本
GTIN (EAN)	4050118487206	材質: スチール, 緑/黄色
数量	1 ST	

作成日 04.11.2025 04:11:59 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ステンレス鋼 1.4404 (316L)



統合、拡張、カスタマイズ:あらゆるアプリケーション に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。雨よけカバー

雨の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、雨よけカバーを使用すると、エンクロージャー保護の理想的な保護等級を追加できます。

一般注文データ

種別 KTB RNHD 262620 S4E R パージョン
注文番号 1314110000 Klippon TB (Terminal Box), レインフード, 高さ: 55.9 mm, 幅: 265 mm, GTIN (EAN) 4050118117356 深さ: 211.2 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電数量 1 ST 解研磨仕上, 銀色

奥行 7.5 mm



統合、拡張、カスタマイズ: あらゆるアプリケーション に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB 筐体のアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

端子レール

DIN レール (例:電子機器、端子) 部品をエンクロー ジャーに取り付けるための取り付けレールは、2 種類のサ イズが用意されています。

一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST KTB3526 HOR	バージョン	
注文番号	8000006721	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 199 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛	
GTIN (EAN)	4050118652895	めっき, クロムメッキ	
数量	20 ST		
種別	TS35X7.5 ST KTB2626 VER	バージョン	
種別 注文番号	TS35X7.5 ST KTB2626 VER 8000006709	バージョン レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 205 mm, スロットなし, スチール, ガル	

取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

作成日 04.11.2025 04:11:59 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別 GFSC M5X10 TX20 SET パージョン 注文番号 <u>1274150000</u> Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深 GTIN (EAN) 4050118063820 さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ, ガルパニ亜鉛メッキお

数量 1 ST よび不動態化, 銀色

奥行 15 mm



統合、拡張、カスタマイズ:あらゆるアプリケーション に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB 筐体のアクセサリは一貫性を有する 構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロー ジャーを容易に適合させることができます。

端子レール

DIN レール (例:電子機器、端子) 部品をエンクロー ジャーに取り付けるための取り付けレールは、2 種類のサ イズが用意されています。

一般注文データ

種別	TS35X15 ST KTB2626 VER	バージョン
注文番号	8000073110	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 205 mm, スロットなし, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4064675340607	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 ST	
種別	TS35X15 ST KTB3526 HOR	バージョン
種別 注文番号	TS35X15 ST KTB3526 HOR 8000073113	バージョン レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 199 mm, スロットなし, スチール, ガル

取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最 適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。



4008190058258



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別 FKSC M6X8 D9/SW3 パージョン 注文番号 <u>0642600000</u> Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 基本材質: スチール

数量 50 ST

GTIN (EAN)