

VP M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	VPMS Ex (ブランクプラグ、真鍮など), 閉鎖栓, ストレート, M 16, 12 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1210890000
種別	VP M16 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248991969
数量	50 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	VP-HEX M16-EX W

VP M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
長さ	15 mm	長さ (インチ)	0.5906 inch
直径	16 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	11 mm	正味重量	23.94 g

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP 4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e

一般的情報

O リング	NBR	シリコーン	いいえ
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい
AF サイズ 1	18 mm	保護度合い	IP54, IP64, IP68
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールリングの直径	16.00 mm
外付スレッド	M 16	ねじ山長さ	12 mm
袋ナット最大トルク	5.40 Nm	アダプター接続用トルク、最大	18.00 Nm
アダプター接続用トルク、最小	9.00 Nm	キャップナットのトルク、最小	3.60 Nm


証明書番号ケーブルグランド

識別	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
----	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面



VP M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M16 MS	バージョン
注文番号	1736990000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 16, 2.8 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956462	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	

閉鎖栓



IP 保護等級の維持に、余剰のスレッド穿孔を閉じます

一般注文データ

種別	GWDR M16-NP	バージョン
注文番号	1736230000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956028	16, ネオプレン
数量	50 ST	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M16-PO	バージョン
注文番号	1777930000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158195	16, ポリエチレン
数量	50 ST	