

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

バージョン	プラグインアダプター (端子), 24 A, ダークベージュ, Wemid
注文番号	1305320000
種別	WDT 2.5 AT
GTIN (EAN)	4050118104363
数量	50 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2027-04-30T00:00:00+02:00

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	ULウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E60693

寸法と重量

深さ	24.6 mm	奥行き (インチ)	0.9685 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.2008 inch
正味重量	5.14 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

CSA評価データ

配線の最大断面 (CSA)	12 AWG	電圧規模C (CSA)	300 V
電流の規模C (CSA)	20 A	証明書番号 (CSA)	200039-70001233
電圧規模B (CSA)	300 V	電流の規模B (CSA)	20 A
電圧規模D (CSA)	300 V	電流の規模D (CSA)	10 A
配線の最小断面 (CSA)	26 AWG		

UL評価データ

導体サイズ工場配線最大 (cURus)	12 AWG	電圧サイズ B (cURus)	300 V
電圧サイズ D (cURus)	300 V	証明書番号 (cURus)	E60693
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	26 AWG	コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG
電流サイズ B (cURus)	20 A	電圧サイズ C (cURus)	300 V
現在のサイズ C (cURus)	20 A	現在のサイズ D (cURus)	10 A
コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	12 AWG		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A4	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12
接続方向	横向きに	締めトルク、最大	0.6 Nm
締めトルク、最小	0.4 Nm	被覆剥き長さ	7 mm
接続方式 2	プラグイン接続	接続方式	ねじ接続
接続数	1	クランプ範囲、最大	4 mm ²
クランプ範囲、最小	0.13 mm ²	クランプネジ	M 2.5
刃寸法	0.6 x 3.5 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	2.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm ²

作成日 03.07.2026 02:55:46 MEZ

カタログステータス / 図面

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm²
付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大配線接続断面、細径撚線、最大 4 mm²接続断面、撚線、最大 4 mm²配線接続断面ソリッドコア、最大 4 mm²配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm²
付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小配線接続断面、細径撚線、最小 0.5 mm²接続断面、撚線、最小 1.5 mm²配線接続断面、ソリッドコア、最小 0.5 mm²

システム仕様

バージョン	プラグイン接続 (1個) - プラグイン接続 (1個) - アダプタ接続 (1個), プラ グイン交差接続用, コネク タ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	はい
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	1
層ごとの電位数	1	PE 接続	いいえ

全般

導体接続断面積 AWG、最大、 標準	AWG 12 IEC60947-7-1に準拠	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
-----------------------	---------------------------	---------------	--------

材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークペーージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	2.5 mm ²	定格電圧	500 V
定格 DC 電圧	500 V	公称電流	24 A
最大導体電流	27 A	標準	IEC60947-7-1に準拠
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ	定格インパルス耐電圧	6 kV
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W	汚染度	3

追加の技術データ

開放側面	右	取り付け方式	箆合仕様
------	---	--------	------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	ZQV 2.5N/2 GE	バージョン
注文番号	1693800000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/3 GE	バージョン
注文番号	1693810000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883645	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/4 GE	バージョン
注文番号	1693820000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883652	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/5 GE	バージョン
注文番号	1693830000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883669	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/6 GE	バージョン
注文番号	1693840000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883676	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7 GE	バージョン
注文番号	1693850000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883683	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 GE	バージョン
注文番号	1693860000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883690	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 GE	バージョン
注文番号	1693870000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883706	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 GE	バージョン
注文番号	1693880000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883720	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/20 GE	バージョン
注文番号	1909000000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535613	
数量	20 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学および電氣的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

種別	WAP WDT 2.5 AT	バージョン	
注文番号	1305250000	端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 40.75 mm, 幅: 1.5 mm,	
GTIN (EAN)	4050118104486	V-0, Wemid, 籐合仕様: はい	
数量	50 ST		

プラグ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1極から10極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

種別	ZVR ZP2.5	バージョン	
注文番号	1816130000	Zシリーズ, ロッキングクリップ, 黄色, 3.9 mm	
GTIN (EAN)	4032248370702		
数量	25 ST		
種別	KOSF ZT2.5	バージョン	
注文番号	1816150000	Zシリーズ, コーディングパーツ, 黄色, 2.9 mm	
GTIN (EAN)	4032248370726		
数量	50 ST		
種別	ZZE ZP2.5	バージョン	
注文番号	1816140000	Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品, 黄色, 9.9 mm	
GTIN (EAN)	4032248370719		
数量	25 ST		

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッパ

一般注文データ

種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン	
注文番号	9008330000	スクリュードライバ, スクリュードライバ	
GTIN (EAN)	4032248056286		
数量	1 ST		

プラグ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

種別	WP 2.5/1AN/1	バージョン	
注文番号	1305270000	プラグ (端子), ねじ接続, 2.5 mm ² , 24 A, 500 V, 接続数: 1, 極数: 1, 幅: 6.1 mm	
GTIN (EAN)	4050118104547		
数量	50 ST		
種別	WP 2.5/1AN/10	バージョン	
注文番号	1305280000	プラグ (端子), ねじ接続, 2.5 mm ² , 24 A, 500 V, 接続数: 10, 極数: 10, 幅: 52 mm	
GTIN (EAN)	4050118104530		
数量	50 ST		

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

• ブランク MultiCard または標準印刷
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609801044	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1000 ST	
種別	WS 10/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1635000000	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4008190261948	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 ST	

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	ZQV 2.5N/10 BL	バージョン
注文番号	1718070000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349684	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 RT	バージョン
注文番号	1717980000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 10
GTIN (EAN)	4008190349677	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/10 SW	バージョン
注文番号	1718160000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 10
GTIN (EAN)	4008190349691	
数量	20 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/10 WS	バージョン
注文番号	1193340000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 10
GTIN (EAN)	4032248976355	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 BL	バージョン
注文番号	1717990000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349295	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 RT	バージョン
注文番号	1717900000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349288	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 SW	バージョン
注文番号	1718080000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349301	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/2 WS	バージョン
注文番号	1193260000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 2
GTIN (EAN)	4032248975846	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/20 BL	バージョン
注文番号	1909140000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535927	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/20 RT	バージョン
注文番号	1909110000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20
GTIN (EAN)	4032248535781	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/20 SW	バージョン
注文番号	1909130000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20
GTIN (EAN)	4032248535910	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/20 WS	バージョン
注文番号	1193350000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20
GTIN (EAN)	4032248975877	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/3 BL	バージョン
注文番号	1718000000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349332	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/3 RT	バージョン
注文番号	1717910000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 3
GTIN (EAN)	4008190349318	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/3 SW	バージョン
注文番号	1718090000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 3
GTIN (EAN)	4008190349325	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/3 WS	バージョン
注文番号	1193270000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 3
GTIN (EAN)	4032248975853	
数量	60 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/4 BL	バージョン
注文番号	1718010000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349356	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/4 RT	バージョン
注文番号	1717920000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 4
GTIN (EAN)	4008190349349	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/4 SW	バージョン
注文番号	1718100000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 4
GTIN (EAN)	4008190349363	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/4 WS	バージョン
注文番号	1193280000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 4
GTIN (EAN)	4032248976348	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/5 BL	バージョン
注文番号	1718020000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349394	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/5 RT	バージョン
注文番号	1717930000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 5
GTIN (EAN)	4008190349370	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/5 SW	バージョン
注文番号	1718110000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 5
GTIN (EAN)	4008190349387	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/5 WS	バージョン
注文番号	1193290000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 5
GTIN (EAN)	4032248976331	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/50 BL	バージョン
注文番号	1718180000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349721	
数量	5 ST	
種別	ZQV 2.5N/50 GE	バージョン
注文番号	1693890000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883737	
数量	5 ST	
種別	ZQV 2.5N/50 RT	バージョン
注文番号	1718170000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 50
GTIN (EAN)	4008190349714	
数量	5 ST	
種別	ZQV 2.5N/50 SW	バージョン
注文番号	1718190000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 50
GTIN (EAN)	4008190349707	
数量	5 ST	
種別	ZQV 2.5N/6 BL	バージョン
注文番号	1718030000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349417	
数量	20 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/6 RT	バージョン
注文番号	1717940000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 6
GTIN (EAN)	4008190349400	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/6 SW	バージョン
注文番号	1718120000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 6
GTIN (EAN)	4008190349424	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/6 WS	バージョン
注文番号	1193300000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 6
GTIN (EAN)	4032248975747	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7 BL	バージョン
注文番号	1718040000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349455	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7 RT	バージョン
注文番号	1717950000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 7
GTIN (EAN)	4008190349431	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7 SW	バージョン
注文番号	1718130000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 7
GTIN (EAN)	4008190349448	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7 WS	バージョン
注文番号	1193310000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 7
GTIN (EAN)	4032248975860	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 BL	バージョン
注文番号	1718050000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349561	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 RT	バージョン
注文番号	1717960000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 8
GTIN (EAN)	4008190349523	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 SW	バージョン
注文番号	1718140000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 8
GTIN (EAN)	4008190349585	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8 WS	バージョン
注文番号	1193320000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 8
GTIN (EAN)	4032248975754	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 BL	バージョン
注文番号	1718060000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349660	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9 SW	バージョン
注文番号	1718150000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 9
GTIN (EAN)	4008190349653	
数量	20 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/9 WS	バージョン
注文番号	1193330000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 9
GTIN (EAN)	4032248975761	
数量	20 ST	

プラグ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

種別	ZP 2.5/1AN/1	バージョン
注文番号	1815430000	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248370238	
数量	50 ST	
種別	ZP 2.5/1AN/10	バージョン
注文番号	1815560000	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248342624	
数量	20 ST	
種別	ZP 2.5/1AN/QV	バージョン
注文番号	1007900000	Zシリーズ, プラグインコネクタ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248711277	
数量	50 ST	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/10	バージョン
注文番号	1815280000	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248342563	
数量	20 ST	

マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	

アクセサリ

種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	