

## WT 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



一部の用途では、差し込み式モジュラーソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジュラーおよび細線仕様接続システムが必要です。ワイドミュラーの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場テストされています。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 差し込み式端末, ねじ接続, ダークページユ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 500 V, 接続数: 1, レベル数: 1, TS 35 |
| 注文番号       | <a href="#">1305330000</a>  |
| 種別         | WT 2.5  |
| GTIN (EAN) | 4050118104585   |
| 数量         | 50 items  |

## WT 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| ROHS                  | 適合                       |
| UL File Number Search | <a href="#">ULウェブサイト</a> |
| 証明書番号 (cURus)         | E60693                   |

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 40 mm   | 奥行き (インチ) | 1.5748 inch |
| 高さ   | 50.5 mm | 高さ (インチ)  | 1.9882 inch |
| 幅    | 5.1 mm  | 幅 (インチ)   | 0.2008 inch |
| 正味重量 | 6.26 g  |           |             |

## 温度

|           |                |           |               |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 周囲温度      | -5 °C...40 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C         | 連続動作温度、最大 | 120 °C        |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## CSA評価データ

|               |        |              |                 |
|---------------|--------|--------------|-----------------|
| 配線の最大断面 (CSA) | 12 AWG | 電圧規模C (CSA)  | 300 V           |
| 電流の規模C (CSA)  | 20 A   | 証明書番号 (CSA)  | 200039-70001233 |
| 電圧規模B (CSA)   | 300 V  | 電流の規模B (CSA) | 20 A            |
| 電圧規模D (CSA)   | 300 V  | 電流の規模D (CSA) | 10 A            |
| 配線の最小断面 (CSA) | 16 AWG |              |                 |

## UL評価データ

|                                   |        |                           |        |
|-----------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 導体サイズ工場配線最大 (cURus)               | 12 AWG | 電圧サイズ B (cURus)           | 300 V  |
| 電圧サイズ D (cURus)                   | 300 V  | 証明書番号 (cURus)             | E60693 |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 26 AWG (cURus) |        | コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus) | 26 AWG |
| 電流サイズ B (cURus)                   | 20 A   | 電圧サイズ C (cURus)           | 300 V  |
| 現在のサイズ C (cURus)                  | 20 A   | 現在のサイズ D (cURus)          | 10 A   |
| コンダクタサイズフィールド配線、最大 12 AWG (cURus) |        |                           |        |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ                        | A4                   | 導体接続断面積 AWG、最大                            | AWG 12               |
| 接続方向                                      | 横向きに                 | 締めトルク、最大                                  | 0.6 Nm               |
| 締めトルク、最小                                  | 0.4 Nm               | 被覆剥き長さ                                    | 7 mm                 |
| 接続方式 2                                    | プラグイン接続              | 接続方式                                      | ねじ接続                 |
| 接続数                                       | 1                    | クランプ範囲、最大                                 | 4 mm <sup>2</sup>    |
| クランプ範囲、最小                                 | 0.13 mm <sup>2</sup> | クランプネジ                                    | M 2.5                |
| 刃寸法                                       | 0.6 x 3.5 mm         | 配線接続断面 AWG、最小                             | AWG 26               |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 2.5 mm <sup>2</sup>  | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.13 mm <sup>2</sup> |

作成日 11.03.2026 07:13:21 MEZ

カタログステータス / 図面

## WT 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|  |                   |
|--|-------------------|
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm <sup>2</sup><br>付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 |                   |
| 配線接続断面、細径撚線、最大   | 4 mm <sup>2</sup> |
| 接続断面、撚線、最大   | 4 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大  | 4 mm <sup>2</sup> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm <sup>2</sup><br>付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 |                      |
| 配線接続断面、細径撚線、最小  | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| 接続断面、撚線、最小  | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小  | 0.13 mm <sup>2</sup> |

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続 プラグ接続可能

## システム仕様

|                 |   |               |     |
|-----------------|---|---------------|-----|
| バージョン           | プラグイン接続 (1個) -<br>プラグイン接続 (1個) , プ<br>ラグイン交差接続用, コネ<br>クタ無しの終端部 | エンドカバープレートの要求 | はい  |
| 電位数             | 1   | レベル数          | 1   |
| レベルごとのクランプポイント数 | 1   | 層ごとの電位数       | 1   |
| 内部で交差接続されたレベル   | いいえ   | PE 接続         | いいえ |
| 取り付けレール         | TS 35   | PE 関数         | いいえ |

## 全般

|                |        |               |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 12 | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
| 取り付けレール        | TS 35  |               |        |

## 材料データ

|             |       |   |         |
|-------------|-------|---|---------|
| 基本材質        | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |         |

## 評価データ

|            |                     |                        |         |
|------------|---------------------|------------------------|---------|
| 定格断面       | 2.5 mm <sup>2</sup> | 定格電圧                   | 500 V   |
| 定格 DC 電圧   | 500 V               | 公称電流                   | 24 A    |
| 最大導体電流     | 27 A                | IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗  | 1.33 mΩ |
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV                | IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 W  |
| 汚染度        | 3                   |                        |         |

## 追加の技術データ

|        |      |           |     |
|--------|------|-----------|-----|
| 開放側面   | 右    | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 取り付け方式 | 箆合仕様 |           |     |

## 分類


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 |             |             |

**WT 2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## WT 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別         | ZQV 2.5N/2 GE              | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1693800000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883621              |                      |
| 数量         | 60 ST                      |                      |
| 種別         | ZQV 2.5N/3 GE              | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1693810000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883645              |                      |
| 数量         | 60 ST                      |                      |
| 種別         | ZQV 2.5N/4 GE              | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1693820000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883652              |                      |
| 数量         | 60 ST                      |                      |
| 種別         | ZQV 2.5N/5 GE              | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1693830000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883669              |                      |
| 数量         | 20 ST                      |                      |
| 種別         | ZQV 2.5N/6 GE              | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1693840000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883676              |                      |
| 数量         | 20 ST                      |                      |
| 種別         | ZQV 2.5N/7 GE              | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1693850000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883683              |                      |
| 数量         | 20 ST                      |                      |
| 種別         | ZQV 2.5N/8 GE              | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1693860000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883690              |                      |
| 数量         | 20 ST                      |                      |
| 種別         | ZQV 2.5N/9 GE              | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1693870000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883706              |                      |
| 数量         | 20 ST                      |                      |
| 種別         | ZQV 2.5N/10 GE             | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1693880000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883720              |                      |
| 数量         | 20 ST                      |                      |
| 種別         | ZQV 2.5N/20 GE             | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1909000000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535613              |                      |
| 数量         | 20 ST                      |                      |

## WT 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## エンドプレートと分離プレート




分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学および電氣的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | WAP WDT 2.5 AT             |
| 注文番号       | <a href="#">1305250000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118104486              |
| 数量         | 50 ST                      |

|       |  |
|-------|--|
| バージョン | 端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 40.75 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid, 籐合仕様: はい |
|-------|--|

## エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | WEW 35/2                   |
| 注文番号       | <a href="#">1061200000</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |
| 数量         | 50 ST                      |

|       |  |
|-------|--|
| バージョン | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C |
|-------|--|

## プラグ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | ZVR ZP2.5                  |
| 注文番号       | <a href="#">1816130000</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248370702              |
| 数量         | 25 ST                      |

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| バージョン | Zシリーズ, ロッキングクリップ, 黄色, 3.9 mm |
|-------|------------------------------|

## WT 2.5


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別         | KOSF ZT2.5                 | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1816150000</a> | Zシリーズ, コーディングパーツ, 黄色, 2.9 mm  |
| GTIN (EAN) | 4032248370726              |                               |
| 数量         | 50 ST                      |                               |
| 種別         | ZZE ZP2.5                  | バージョン                         |
| 注文番号       | <a href="#">1816140000</a> | Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品, 黄色, 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370719              |                               |
| 数量         | 25 ST                      |                               |

## スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別         | SDS 0.6X3.5X100            | バージョン                  |
| 注文番号       | <a href="#">9008330000</a> | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                        |
| 数量         | 1 ST                       |                        |

## プラグ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WP 2.5/1AN/1               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1305270000</a> | プラグ (端子), ねじ接続, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 500 V, 接続数: 1, 極数: 1, 幅: 6.1 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118104547              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | WP 2.5/1AN/10              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1305280000</a> | プラグ (端子), ねじ接続, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 500 V, 接続数: 10, 極数: 10, 幅: 52 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118104530              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |

## WT 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | 白色   |
| 数量         | 1000 ST                    |  |
| 種別         | WS 10/5 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1635000000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア   |
| GTIN (EAN) | 4008190261948              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 720 ST                     |  |

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 2.5N/10                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527690000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/10 BL             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527880000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/10 RD             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2108910000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |

## WT 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 2.5N/2                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527540000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/2 BL              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527740000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 2, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/2 RD              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2108470000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 2, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm             |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/20                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527720000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/20 BL             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527890000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/20 RD             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2108920000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 20, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm             |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/3                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527570000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/3 BL              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527770000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/3 RD              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2108690000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm              |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/4                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527590000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm            |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/4 BL              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527780000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm            |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/4 RD              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2108700000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm            |
| 数量         | 60 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/5                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527620000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |

## WT 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 2.5N/5 BL              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527790000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/5 RD              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2108710000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 5, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/50                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527730000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/50 BL             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527920000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/50 RD             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2109000000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 255 mm             |
| 数量         | 5 ST                       |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/6                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527630000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/6 BL              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527820000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 6, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/6 RD              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2108720000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 6, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/7                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527640000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/7 BL              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527830000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 7, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/7 RD              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2108810000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 7, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/8                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527670000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZQV 2.5N/8 BL              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1527840000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 8, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |   |

## WT 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZQV 2.5N/8 RD              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2108870000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 8, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm           |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/9                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527680000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm           |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/9 BL              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1527870000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm           |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZQV 2.5N/9 RD              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2108900000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 24 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm           |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## プラグ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別         | ZP 2.5/1AN/1               | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">1815430000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370238              |                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                 |
| 種別         | ZP 2.5/1AN/10              | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">1815560000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342624              |                                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                 |
| 種別         | ZP 2.5/1AN/QV              | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">1007900000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, 直接実装          |
| GTIN (EAN) | 4032248711277              |                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                 |
| 種別         | ZP 2.5/1AN/QV/10           | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">1815280000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342563              |                                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                 |

## WT 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | BZT 1 WS 10/5              | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1805490000</a> | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                 |
| 数量         | 100 ST                     |                 |
| 種別         | BZT 1 ZA WS 10/5           | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1805520000</a> | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                 |
| 数量         | 100 ST                     |                 |