

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

VSPC モデルシリーズの差し込み式アレスタのインターロック機構は、強い振動条件下での信頼性と改善された永久接触を提供します。

一般注文データ

バージョン	Fastening element, Latches
注文番号	1317340000
種別	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
数量	100 items

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.2953 inch
高さ	13 mm	高さ (インチ)	0.5118 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.6693 inch
正味重量	1.34 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度	-40 °C...70 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

光学機能表示	該当なし	セグメント	測定 - 監視 - 設定
バージョン	ラッチ	設計	その他
UL 94 可燃性等級	V-0	色	黄色
保護度合い	IP20		

公称データ IEC/EN

シグナリング接点	いいえ
----------	-----

一般データ

保護度合い	IP20	色	黄色
-------	------	---	----

接続データ

接続方式	プラグ/ソケット
------	----------

定格 IECEx/ATEX/cUL

cUL 証明書	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)
---------	--

保証

時間間隔	5 年
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

Circuit diagram