

IE-BI-BNC-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IEC 61169-8 準拠の BNC カップリング

一般注文データ

バージョン	Coupling
注文番号	1345020000
種別	IE-BI-BNC-C
GTIN (EAN)	4050118149340
数量	1 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 18 g

温度

保管温度 動作温度
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

一般データ

O リング NBRハウジング主要材質 真鍮, ニッケルメッキ
絶縁 PTFE 波動インピーダンス 50 Ω
リターンロス (緩衝) 4 GHzで23 dB, 1 GHzで27 dB

一般基準


コネクタ規格 IEC 61169-8

分類

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90

図面

寸法図



設置カットアウト

