

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

バージョン	プロファイルハウジング, RS 80 ペールグリーン, 押し出しプロファイル, 幅: 2000 mm
注文番号	1396730000
種別	PF RS 80 GN 2000MM
GTIN (EAN)	4050118202229
数量	32 M

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	15.7 mm	奥行き (インチ)	0.6181 inch
高さ	84 mm	高さ (インチ)	3.3071 inch
幅	2000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	115 g		

温度

動作温度	-50 °C...60 °C
------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

表面仕上	未処理	基本材質	PVC
------	-----	------	-----

一般データ

色	ペールグリーン	保護度合い	IP00
カラーチャート (類似)	RAL 6021		

重要なメモ

製品情報	3つの高さが、カバープロファイルとエンドプレートに対して使用可能： TS 取り付け (カバーなし)：TS 32 = 45 mm、TS35x7.5 = 40.5 mm TS 取り付け (ローカバー付属)：TS 32 = 72 mm、TS 35x7.5 = 67.5 mm TS 取り付け (ハイカバー付属)：TS 32 = 91 mm、TS 35x7.5 = 86.5 mm 直接取り付け、ロー/ハイカバーなし：17 / 44 / 63 mm PCB 寸法： 厚さ：1.6 (±0.2) mm、幅：67.8 (+0.2) mm RS 部寸法 = プリント基板長 - 4.5 mm ADP 部寸法 = 基板長 - 2 mm 例： PCB 長さ 160 mm、RS 部 = 155.5 mm、ADP 部 = 158 mm		
------	---	--	--

分類

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

