


RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

USB 挿入種別 A と B、Micro B メス側ネジ接続間のインターフェース。
TS32/TS35 レールに取り付け。

一般注文データ

バージョン	インターフェース, RS USB, A型コネクタ (メス), タイプBメス型コネクタ, マイクロBメスコネクタ, 4, LP 5.08mm
注文番号	1446530000
種別	RS USB TA-B MB S
GTIN (EAN)	4050118251579
数量	1 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2014-05-20T00:00:00+02:00

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	43 mm	奥行き (インチ)	1.6929 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.7559 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	43 g		

温度

保管温度	-40...70 °C	動作温度	-25...55 °C
------	-------------	------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

接続データ

接続 (フィールド側)	LP 5.08mm	接地	はい
制御側の接続	A型コネクタ (メス), タイプBメス型コネクタ, マイクロBメスコネクタ		

評価データ

定格電圧	3.3 Vdc USB1.0 & 5 Vdc USB2.0	接続ごとの定格電流	1 A
------	-------------------------------	-----------	-----

接続フィールド

最小配線断面、AWG	AWG 26	接続方式	ねじ接続
プラスチックカラー付属スリーブ、最大	2.5 mm ²	スリーブ付フレキシブル、最小	0.5 mm ²
フレキシブル、最大H05 (07) V-K	4 mm ²	フレキシブル、最小H05 (07) V-K	0.5 mm ²
固定式、最大H05 (07) V-U	6 mm ²	固定式、最小H05 (07) V-U	0.5 mm ²
被覆剥き長さ	6 mm	締め付けトルク、最大	0.6 Nm
締め付けトルク、最小	0.5 Nm	クランプ範囲、最大	6 mm ²
クランプ範囲、最小	0.13 mm ²	最大配線断面、AWG	AWG 12

分類

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

技術データ

絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	< 50 V AC
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度レベル	2
絶縁テスト電圧 AC	0.35 kV		