

SAI-M12-KSC-0.34/0.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

クリンプ接続は、高い機能信頼性を特徴とします。この接続技術により、導体は接点にクリンプされ、次いでコンタクトキャリアに接合されます。導体と圧着部との接続部は、耐振性および長期的な安定性を有します。

クリンプ接点は別途注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	お問い合わせ
注文番号	1468860000
種別	SAI-M12-KSC-0.34/0.5
GTIN (EAN)	4050118273984
数量	100 items

SAI-M12-KSC-0.34/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.55 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

接触表面	金メッキ	接続断面積	AWG 20 - AWG 22
接続方式	クリンプ接続	接点材質	銅合金
公称電圧	250 V	公称電流	4 A
プラグイン回数	≥ 100	汚染度	3
接点形状 (オス/メス)	オス型	接続断面積、最大	0.5 mm ²
接続断面積、最小	0.34 mm ²		

一般情報

接続 1	M12 Contact	接続 2	Crimp
接点材質	銅合金	接触表面	金メッキ
配線接続断面、細径撚線、最小	0.34 mm ²	導体接続断面積、細撚線、最大	0.5 mm ²
導体断面、固定式、最小	0.34 mm ²	導体断面、固定式、最大	0.5 mm ²
プラグイン回数	≥ 100		

電気プロパティ

公称電圧 250 V

分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

アクセサリ

直線



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

クリンプ接続は、高い機能信頼性を特徴とします。この接続技術により、導体は接点にクリンプされ、次いでコンタクトキャリアに接合されます。導体と圧着部との接続部は、耐振性および長期的な安定性を有します。

クリンプ接点は別途注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAISGC-M-4D-5/8-M12-CF	バージョン
注文番号	1467840000	フィールド接続可能コネクタ, M12
GTIN (EAN)	4050118273441	
数量	1 ST	

角度付き



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

クリンプ接続は、高い機能信頼性を特徴とします。この接続技術により、導体は接点にクリンプされ、次いでコンタクトキャリアに接合されます。導体と圧着部との接続部は、耐振性および長期的な安定性を有します。

クリンプ接点は別途注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAISWC-M-4D-5/8-M12-CF	バージョン
注文番号	1467850000	フィールド接続可能コネクタ, M12
GTIN (EAN)	4050118273632	
数量	1 ST	

SAI-M12-KSC-0.34/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

... M12 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI-CTM12	バージョン
注文番号	2113240000	プレスツール, 0.14mm ² , 1mm ²
GTIN (EAN)	4050118424270	
数量	1 ST	