

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツール、スイベル式クリンプスター付属。

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM - 管状ケーブルラグのクリンプツールから
- 70 mm² または 120 mm² までの幅広いプロセス範囲

一般注文データ

バージョン	6mm ² , 70mm ² , 六角クリンプ
注文番号	1500470000
種別	PZ PK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309263
数量	1 items

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	515 mm	奥行き (インチ)	20.2755 inch
正味重量	2040 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
-------	------------------

クリップインサート

クリップ幅	5 mm	クリップ断面積、アルミニウム	10 ... 50 mm ²
-------	------	----------------	---------------------------

ツールデータクリッピング

フェルール断面積、最大	70 mm ²	フェルール断面積、最小	6 mm ²
クリップタイプ/プロファイル	六角クリップ		

接点の説明

クリップ範囲、最大	70 mm ²	クリップ範囲、最小	6 mm ²
-----------	--------------------	-----------	-------------------

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

6 mm²6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M5/-6	バージョン
注文番号	1497840000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
数量	100 ST	
種別	KP-M6/-6	バージョン
注文番号	1497850000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-6	バージョン
注文番号	1497860000	ケーブルラグ、終端,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
数量	100 ST	

10 mm²10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M5/-10	バージョン
注文番号	1497870000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
数量	100 ST	
種別	KP-M6/-10	バージョン
注文番号	1497880000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-10	バージョン
注文番号	1497890000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
数量	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KP-M10/-10	バージョン
注文番号	1497910000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
数量	100 ST	

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M5/-16	バージョン
注文番号	1497920000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
数量	100 ST	

種別	KP-M6/-16	バージョン
注文番号	1497930000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
数量	100 ST	

種別	KP-M8/-16	バージョン
注文番号	1497940000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
数量	100 ST	

種別	KP-M10/-16	バージョン
注文番号	1497950000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
数量	100 ST	

種別	KP-M12/-16	バージョン
注文番号	1497960000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
数量	100 ST	

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KP-M6/-25	バージョン
注文番号	1497970000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-25	バージョン
注文番号	1497980000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-25	バージョン
注文番号	1497990000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-25	バージョン
注文番号	1498000000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
数量	100 ST	
種別	KP-M16/-25	バージョン
注文番号	1498010000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
数量	100 ST	

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M6/-35	バージョン
注文番号	1498020000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-35	バージョン
注文番号	1498030000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-35	バージョン
注文番号	1498040000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-35	バージョン
注文番号	1498050000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
数量	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	KP-M16/-35	バージョン
注文番号	1498060000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
数量	100 ST	

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M6/-50	バージョン
注文番号	1498510000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-50	バージョン
注文番号	1498070000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-50	バージョン
注文番号	1498080000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-50	バージョン
注文番号	1498090000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
数量	100 ST	
種別	KP-M14/-50	バージョン
注文番号	1498570000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
数量	100 ST	
種別	KP-M16/-50	バージョン
注文番号	1498110000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
数量	100 ST	
種別	KP-M20/-50	バージョン
注文番号	1498120000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
数量	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

70 mm²70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M8/-70	バージョン
注文番号	1498130000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-70	バージョン
注文番号	1498140000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-70	バージョン
注文番号	1498150000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-70	バージョン
注文番号	1498560000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-70	バージョン
注文番号	1498160000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-70	バージョン
注文番号	1498170000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
数量	50 ST	

10 mm²10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KWPN-M6/-10 90	バージョン
注文番号	1497420000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-10 90	バージョン
注文番号	1497430000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
数量	100 ST	

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M6/-16 90	バージョン
注文番号	1497440000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-16 90	バージョン
注文番号	1497450000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-16 90	バージョン
注文番号	1497470000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-16 90	バージョン
注文番号	1497480000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
数量	100 ST	

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KWPN-M6/-25 90	バージョン
注文番号	1497490000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-25 90	バージョン
注文番号	1497510000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-25 90	バージョン
注文番号	1497520000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-25 90	バージョン
注文番号	1497530000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
数量	100 ST	

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M6/-35 90	バージョン
注文番号	1497540000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-35 90	バージョン
注文番号	1497550000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-35 90	バージョン
注文番号	1497570000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-35 90	バージョン
注文番号	1497580000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
数量	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

50 mm²50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M8/-50 90	バージョン
注文番号	1497590000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-50 90	バージョン
注文番号	1497610000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-50 90	バージョン
注文番号	1497620000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M16/-50 90	バージョン
注文番号	1497630000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
数量	100 ST	

70 mm²70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWPN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	1497640000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	1497650000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
数量	25 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWPN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	1497660000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	1497680000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
数量	25 ST	


6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-6	バージョン
注文番号	1498610000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118307931	
数量	100 ST	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-10	バージョン
注文番号	1498620000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118308136	
数量	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ


16 mm²16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-16	バージョン	
注文番号	1498630000	ケーブルラグ、終端、16 mm ² 、16 mm ² 、なし	
GTIN (EAN)	4050118307856		
数量	100 ST		

25 mm²25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-25	バージョン	
注文番号	1498640000	ケーブルラグ、終端、25 mm ² 、25 mm ² 、なし	
GTIN (EAN)	4050118308013		
数量	100 ST		

35 mm²35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-35	バージョン	
注文番号	1498650000	ケーブルラグ、終端、35 mm ² 、35 mm ² 、なし	
GTIN (EAN)	4050118308143		
数量	100 ST		

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com


50 mm²50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-50	バージョン	
注文番号	1498660000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² ,なし	
GTIN (EAN)	4050118307948		
数量	50 ST		

70 mm²70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VPN/-70	バージョン	
注文番号	1498670000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし	
GTIN (EAN)	4050118308020		
数量	50 ST		