

CC-HO 85/54 SW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	ClipCard, アクセサリ, 90 x 58 mm, 黒色
注文番号	1603290000
種別	CC-HO 85/54 SW
GTIN (EAN)	4008190188306
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	13 mm	奥行き (インチ)	0.5118 inch
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.5433 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	21.15 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.197 kg CO2 eq.

一般データ

バージョン	マーカーホルダー	
幅	58 mm	
UL 94 可燃性等級	V-2	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	黒色	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリアミド66	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
推奨業種	機械	
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Accessories	
動作温度範囲	-40...100 °C	

装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		