

SKMU PG42-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, PG 42, 8 mm, ポリアミド6 (PA6-GF30))
注文番号	1719180000
種別	SKMU PG42-K SW
GTIN (EAN)	4008190352400
数量	25 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	SKMU PG42-K GR

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
正味重量	6.96 g		

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

シリコーン	いいえ	外径	75.08 mm
UL 94 可燃性等級	HB	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.59 mm
ハロゲン	いいえ	AF サイズ 1	65 mm
厚さ	8.00 mm	ケーブルグランド	PG 42
基本材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))	外付スレッド	PG 42
内付スレッド	PG 42	ねじ山長さ	8 mm

分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

図面

