

VG M12-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG K SZS (反キンクコイル付き標準プラスチックケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, ポリアミド6
注文番号	1776700000
種別	VG M12-K68 SKS
GTIN (EAN)	4032248156122
数量	100 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	VG M12-1/K68

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

高さ	55.5 mm	高さ (インチ)	2.185 inch
長さ	63.5 mm	長さ (インチ)	2.5 inch
正味重量	4.8 g		

温度

動作温度 -20 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	6.5 mm	外側ケーブル直径、最小.	3 mm
締付けトルク	2 Nm	シリコン	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-20 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	AF サイズ 1	15 mm
AF サイズ	15 mm	保護度合い	IP68 - 5バール (30分)
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ポリアミド6
シールインサート	CR	外付スレッド	M 12
ねじ山長さ	8 mm	袋ナット最大トルク	2.50 Nm
アダプター接続用トルク、最大	2.50 Nm	アダプター接続用トルク、最小	1.50 Nm
キャップナットのトルク、最小	1.50 Nm		

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E140310
------------------------	---------

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M12-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M12 - K GR	バージョン
注文番号	1772440000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 12, 5
GTIN (EAN)	4032248130184	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
数量	100 ST	

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M12-NP	バージョン
注文番号	1913320000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248543663	12, ネオプレン
数量	50 ST	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M12-PO	バージョン
注文番号	1777920000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158188	12, ポリエチレン
数量	50 ST	