

HDC CM BUS M4 CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ConCeptBus は、ヘビーデューティコネクタで高感度信号を送送するのに最適です。

コンセプトコネクタシステムは、電磁場、湿気、埃、および強力な機械的力から優れた保護を提供する、多機能な小型モジュールで構成されています。

追加のモジュールと組み合わせることで、ひとつのコネクタ内のフィールド装置の電源 電圧供給と追加の信号を接続できます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール
注文番号	1908480000
種別	HDC CM BUS M4 CT
GTIN (EAN)	4032248616985
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-01-14T00:00:00+01:00

HDC CM BUS M4 CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	18.5 mm	奥行き (インチ)	0.7283 inch
高さ	47.5 mm	高さ (インチ)	1.8701 inch
幅	13.5 mm	幅 (インチ)	0.5315 inch
正味重量	30 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級	V-0	色	シルバークレー
-------------	-----	---	---------

一般データ

極数	4	接続方式	クリンプ接続
UL 94 可燃性等級	V-0	色	シルバークレー
プラグイン回数	≥ 500	種別	ピン
基本材質	金属	シリーズ	ConCept モジュール
定格電圧 (DIN EN 61984)	50 V	定格電流 (DIN EN 61984)	10 A
ハロゲン不使用	false	DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい

寸法

幅	13.5 mm
---	---------

バージョン

接続方式	クリンプ接続	基本材質	金属
------	--------	------	----

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		