

KSG M25 BN O NI 2 G25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



KSG は、非外装ケーブルと配線を接続する場合にのみ使用します。ケーブルグランドをネオプレンシールと共に注文すると、シールは温度を-35Cから+90Cまで許容する。シリコンシールを使用する場合は、-60C ~ +180C の温度範囲が可能である。伝達部に含まれる O リングとケーブルグランドは、同じ材質で作られています。このシール材を使用する場合、水深 25 メートル (2.5 bar の圧力) での IP66 または IP68 の保護が保証されます。KSG は、高耐圧性の耐圧防爆 (Ex d) 封入および安全増防爆 (Ex e) での使用が許可されています。

一般注文データ

バージョン	KSG (Klippon規格Exケーブルグランド) , ケーブルグランド, ストレート, M 25, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, IP66, IP68 - 2.5バール, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1911570000
種別	KSG M25 BN O NI 2 G25
GTIN (EAN)	4032248539710
数量	20 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2023-07-30T00:00:00+02:00
代替製品	A2L/25/M25-WM

作成日 20.01.2026 01:11:45 MEZ

カタログステータス / 図面

KSG M25 BN O NI 2 G25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可 IECXSIR; SIRAATEX

認可 EAC; ATEX; IECEX

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

高さ	33 mm	高さ (インチ)	1.2992 inch
長さ	33 mm	長さ (インチ)	1.2992 inch
正味重量	189.8 g		

温度

動作温度 -35 °C...90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	20 mm	外側ケーブル直径、最小.	13.5 mm
内側ケーブル直径、最大.	20.00 mm	内側ケーブル直径、最小.	13.50 mm
O リング	NBR	GWDR の保護度合い	IP66, IP68 - 2.5パール
動作温度範囲、最大	90 °C	動作温度範囲、最小	-35 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい
AF サイズ 1	38 mm	AF サイズ 2	38 mm
保護度合い	IP66, IP68 - 2.5パール	ケーブルグランド	測定基準、ニッケルメッキ 真鍮
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールインサート	CR
シーリング	CR	外付スレッド	M 25
ねじ山長さ	16 mm	水深	25 m (30分)
防爆タイプ	耐圧 Ex d カプセル化, 安全性向上 Ex e	インストールのガイドライン	組立指示を参照
保護キャップのサイズ	L38		

証明書番号ケーブルグランド

識別	ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (IECEX)	IECEX CML 19.0109X
証明書番号 (IECEX)	IECEXSIR05.0067X	証明書番号 (ATEX)	SIRA05ATEX1287X
承認条件	ATEX, IECEX		

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04

作成日 20.01.2026 01:11:45 MEZ

カタログステータス / 図面

ECLASS 15.0

27-14-08-04

KSG M25 BN O NI 2 G25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M25 MS	バージョン
注文番号	1737010000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 25, 3.5 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956486	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	

歯付き安全座金



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SZS M25	バージョン
注文番号	1736320000	SZS (鋸歯状座金), 歯付きワッシャー保持, M 25, ステンレススチール
GTIN (EAN)	4008190963521	1.4404 (316L)
数量	10 ST	

接地タグ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	EA-RING MS/M 25	バージョン
注文番号	1736500000	EA (接地リング), 接地リング, その他, M 25, 真鍮、ニッケルメッキ
GTIN (EAN)	4008190963606	
数量	20 ST	

KSG M25 BN O NI 2 G25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

加硫繊維製ガスケット - KSWF



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWF M25	バージョン
注文番号	0899770000	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 25, パル
GTIN (EAN)	4032248850167	カナイズドファイバー
数量	25 ST	

ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWN M25	バージョン
注文番号	1076640000	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 25, ナイ
GTIN (EAN)	4032248838684	ロン6
数量	25 ST	