

HDC XX5E02 MMSM12D-0300


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

注文番号	2503750300
種別	HDC XX5E02 MMSM12D-0300
GTIN (EAN)	4050118523577
数量	1 items

HDC XX5E02 MMSM12D-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	0 g
------	-----

温度

制限温度	-40 °C ... 90 °C
------	------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

極数	4	ケーブル長	3 m
コーディング	D-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	100 Mbit/s	絶縁抵抗	≥ 108 Ω
カテゴリー	Cat. 5e	公称電圧	250 V
公称電流	4 A	プラグイン回数	\u2265 100
種別	ピン	汚染度	2
反対側のバージョン	オス型, 直線, M12D	モジュール側のバージョン	オス型

ケーブル技術仕様

ケーブル長	3 m
シースカラー	青色
シールド仕様	はい
ハロゲン	はい, いいえ
シース材料	Radox EM 104
カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ
外径	直径 7.25 mm サイン ± 公差 0.3 mm
外径	7.25 mm ± 0.3 mm

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

図面

M12		M12	
1	yellow	1	
2	white	2	
3	orange	3	
4	blue	4	