

## HDC 40D KBU 2M32G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IP65



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 注文番号       | <a href="#">2545510000</a>                                                                  |
| 種別         | HDC 40D KBU 2M32G N                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118558333                                                                               |
| 数量         | 1 items                                                                                     |

## HDC 40D KBU 2M32G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

|      |          |          |             |
|------|----------|----------|-------------|
| 高さ   | 79 mm    | 高さ (インチ) | 3.1102 inch |
| 幅    | 55 mm    | 幅 (インチ)  | 2.1654 inch |
| 長さ   | 136.2 mm | 長さ (インチ) | 5.3622 inch |
| 正味重量 | 330 g    |          |             |

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性

|      |            |
|------|------------|
| 物質   | アセトン       |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 掘削油        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | ディーゼル      |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | エチルアルコール   |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | トランスミッション油 |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 作動油        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 冷却剤        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 石油ベンジン     |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 汗          |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 高級ガソリン     |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 水          |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 紫外線        |
| 耐薬品性 | 不安定        |
| 物質   | オゾン        |
| 耐薬品性 | 不安定        |

## バージョン

|              |       |              |    |
|--------------|-------|--------------|----|
| ケーブル取り入れ口サイズ | PG 29 | 上部 / 底部 / 蓋  | 下部 |
| カバー          | カバーなし | 上部ケーブル取り入れ口数 | 1  |

## HDC 40D KBU 2M32G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|              |               |            |             |
|--------------|---------------|------------|-------------|
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 0             | ハウジング設計    | カップリングハウジング |
| ロックシステム設計    | 下側のサイドロッククランプ | 設計         | 高           |
| 設置サイズ        | 6             | ケーブル導入口    | スレッド付き      |
| 種別           | カップリング拡張パーツ   | クランプのバージョン | サイドロッククランプ  |
| シーリング        | NBR           | 内付スレッド     | PG 29       |
| 色 (RAL)      | RAL 7035      | BG         | 6           |
| Moduplug®に最適 | はい            |            |             |

## 一般データ

|      |      |       |            |
|------|------|-------|------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------|

## 寸法

|          |         |           |       |
|----------|---------|-----------|-------|
| ケーブル導入口  | スレッド付き  | 幅ハウジングC   | 43 mm |
| ハウジングの全長 | 93.3 mm | ハウジングBの高さ | 79 mm |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 40D KBU 2M32G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。  
 巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。  
 ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。  
 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。  
 ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 種別         | HDC 16B TSBU 1PG21G        | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1656480000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面               |
| GTIN (EAN) | 4008190409494              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                           |
| 種別         | HDC 40D TSBU 1PG21G        | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1656520000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面               |
| GTIN (EAN) | 4008190409531              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21  |
| 数量         | 1 ST                       |                                                           |
| 種別         | HDC 40D TSBU 1PG29G        | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1656540000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面               |
| GTIN (EAN) | 4008190409555              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29  |
| 数量         | 1 ST                       |                                                           |
| 種別         | HDC 40D TSBU 1M32G         | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1787000000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面               |
| GTIN (EAN) | 4032248204243              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32   |
| 数量         | 1 ST                       |                                                           |
| 種別         | HDC 40D TSBU 1M25G         | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1787010000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面               |
| GTIN (EAN) | 4032248204250              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25   |
| 数量         | 1 ST                       |                                                           |
| 種別         | HDC 16B TSBU 1M25G         | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1788180000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面               |
| GTIN (EAN) | 4032248205714              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25  |
| 数量         | 1 ST                       |                                                           |
| 種別         | HDC 16B TSBU 1M40G         | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1809620000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面               |
| GTIN (EAN) | 4032248284979              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40  |
| 数量         | 1 ST                       |                                                           |
| 種別         | HDC 40D TSBU 1M40G         | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1904800000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面               |
| GTIN (EAN) | 4032248521852              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40   |
| 数量         | 1 ST                       |                                                           |

## HDC 40D KBU 2M32G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 種別         | HDC 40D TOBU 2M25          | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1208380000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248100248              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,        |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 25                          |
| 種別         | HDC 16B TOBU 1PG21G        | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1656590000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4008190409609              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標         |
| 数量         | 1 ST                       | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21                      |
| 種別         | HDC 40D TOBU 1PG21G        | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1656630000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4008190409647              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,        |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21                         |
| 種別         | HDC 40D TOBU 1PG29G        | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1656650000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4008190409661              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,        |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29                         |
| 種別         | HDC 40D TOBU 1M32G         | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1787060000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248204304              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,        |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 32                          |
| 種別         | HDC 40D TOBU 1M25G         | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1787070000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248204410              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,        |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 25                          |
| 種別         | HDC 16B TOBU 1M25G         | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1788210000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248205745              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標         |
| 数量         | 1 ST                       | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25                       |

## HDC 40D KBU 2M32G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 種別         | HDC 16B DODQ 4BO           | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1665260000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ |
| GTIN (EAN) | 4008190421960              | ジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り         |
| 数量         | 1 ST                       | 入れ口サイズ: none                                |