

HDC MBUS8 F AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

バージョン	Crimp contact
注文番号	2565990000
種別	HDC MBUS8 F AWG20
GTIN (EAN)	4050118575842
数量	100 items

HDC MBUS8 F AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

0 g

温度

制限温度

-40 °C ... 90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス

0.6 mm

接続方式

クリンプ接続

導体断面、最大

0.5 mm²

表面仕上

ゴールド

種別

メス型

シリーズ

ModuPlug

接点の材質

銅合金

被覆剥き長さ、定格接続

4 mm

バージョンインサート

MBUS

導体断面、最小

0.5 mm²

プラグング回数

≥ 500

基本材質

銅合金

生産方法

回転

一般データ

接触表面

金メッキ

公称電流

0.5 A

種別

メス型

転送速度

10 Gbps

プラグング回数

≥ 500

分類

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 15.0

27-44-02-04



ETIM 9.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

図面



HDC MBUS8 F AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



コンパクト性
新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

種別	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	2592680000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 ST	