


HS-FR 2.4-4.8/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカ-、2.4 - 4.8 mm, 24.9 x 7.7 mm, 白色
注文番号	2621600000
種別	HS-FR 2.4-4.8/25 MM W
GTIN (EAN)	4050118625448
数量	2000 items

HS-FR 2.4-4.8/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.77 mm	奥行き (インチ)	0.0303 inch
高さ	24.9 mm	高さ (インチ)	0.9803 inch
幅	7.7 mm	幅 (インチ)	0.3031 inch
正味重量	0.26 g		

温度

動作温度範囲 -55...125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	7.7 mm
動作温度範囲、最大	125 °C	動作温度範囲、最小	-55 °C
色	白色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリオレフィン	印刷文字	非搭載
ラベリングフィールドのサイズ	7.7 x 24.9 mm	互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
動作温度範囲	-55...125 °C	ロールあたりの数	2000

導体およびケーブルマーカ

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12	ハロゲン	いいえ
配線接続断面積 AWG、最小	AWG 18	導体断面、最大	4 mm ²
導体断面、最小	0.75 mm ²	導体外径、最大	4.8 mm
導体外径、最小	2.4 mm	収縮率	2:1
推奨収縮温度	90 °C	導体外径	2.4 - 4.8 mm
接続配線の断面	0.75 - 4 mm ²		

分類


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HS-FR 2.4-4.8/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HS-FR 2.4-4.8/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM-HS 60/300 SW	バージョン
注文番号	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
注文番号	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
注文番号	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	