

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

注文番号	2666070000
種別	STARTERKIT-UC20-SL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681543
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2024-03-31T00:00:00+01:00
代替製品	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	455 mm	奥行き (インチ)	17.9134 inch
高さ	320 mm	高さ (インチ)	12.5984 inch
幅	255 mm	幅 (インチ)	10.0394 inch
正味重量	800 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

システムデータ

モジュールの最大数	0	設定インターフェース	Micro USB 2.0
プログラムデータメモリ拡張可能	はい	ユーザーデータメモリサイズ	4 GB
接続の種別	PUSH IN	プログラミング環境	CoDeSysベース
プログラムデータメモリの種類	DDR4	メモリ (フラッシュ)	32 GB via microSD, 4 GB

接続データ

導体断面積、細径撚線、最大 (AWG)	AWG 26	導体断面積、細径撚線、最小 (AWG)	AWG 16
導体断面積、固定式、最大 (AWG)	AWG 26	導体断面積、固定式、最小 (AWG)	AWG 16
接続方式	PUSH IN	導体断面、固定式、最大	1.5 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.14 mm ²

電源装置

出力の電源電圧 230 V AC

分類

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		