

MCV APG 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

バージョン	Aシリーズ, エンドプレート
注文番号	2762380000
種別	MCV APG 6
GTIN (EAN)	4064675021384
数量	50 items

MCV APG 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	41.8 mm	奥行き (インチ)	1.6457 inch
高さ	24.3 mm	高さ (インチ)	0.9567 inch
幅	2.45 mm	幅 (インチ)	0.0965 inch
正味重量	0.5 g		

温度

周囲温度	-60 °C...85 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

材料データ

基本材質	Wemid	色	ダーク ペー ジュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

スナップインペグ付属	はい	嵌合仕様	はい
固定形式	嵌合仕様	取り付け方式	嵌合仕様

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		