

## CH-SMC-00.33-Y2C180



Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

## 一般注文データ

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ピン, ソケットコネクタ, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m |
| 注文番号       | <a href="#">2775940033</a>                                                                          |
| 種別         | CH-SMC-00.33-Y2C180                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4064675041504                                                                                       |
| 数量         | 10 items                                                                                            |

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 5.6 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルの技術仕様

|            |             |            |                           |
|------------|-------------|------------|---------------------------|
| ケーブル長      | 0.33 m      | 配線種別       | KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV |
| シースカラー     | グレー         | コア断面積      | 1.5 mm <sup>2</sup>       |
| 配線数        | 2           | シールド仕様     | いいえ                       |
| ハロゲン       | いいえ         | 絶縁         | PP                        |
| 温度範囲、転移、最大 | 90 °C       | 温度範囲、転移、最小 | -25 °C                    |
| 温度範囲、設置、最大 | 90 °C       | 温度範囲、設置、最小 | -40 °C                    |
| ケーブル素材     | PUR/TPE     | 曲げ半径、最小、移動 | 15 x ケーブル直径               |
| 曲げ半径、最小、定置 | 10 x ケーブル直径 | 外径         | 6.4 mm ± 0.25 mm          |

## 一般的な技術データ

|       |       |            |        |
|-------|-------|------------|--------|
| 極数    | 2     | 定格インパルス耐電圧 | 6 kV   |
| 公称電圧  | 600 V | 公称電流       | 18.5 A |
| 保護度合い | IP20  |            |        |

## 技術仕様コネクタ

|      |    |   |
|------|----|---|
| コネクタ | 極数 | 2 |
|      | 極数 | 2 |
|      | 極数 | 2 |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |

**CH-SMC-00.33-Y2C180**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

