

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

一般注文データ

バージョン	TwinMark, 導体およびケーブルマーカ―, 2.4 - 4.8 mm, 白色
注文番号	2904830000
種別	HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685314
数量	1 items

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.77 mm	奥行き (インチ)	0.0303 inch
幅	7.6 mm	幅 (インチ)	0.2992 inch
長さ	75000 mm	長さ (インチ)	2952.75 inch
正味重量	732 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷種別	ニュートラル
幅	7.6 mm
動作温度範囲、最大	105 °C
動作温度範囲、最小	-55 °C
色	白色
ハロゲン	いいえ
長さ	75000 mm
基本材質	ポリオレフィン
印刷文字	非搭載
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム シュリンクスリーブリール
互換性を有するプリンター	
組み合わせごとのマーカース数	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers

導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	4 mm ²
導体断面、最小	0.75 mm ²	導体外径、最大	4.8 mm
導体外径、最小	2.4 mm	導体外径	2.4 - 4.8 mm
接続配線の断面	0.75 - 4 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM-HS 60/300 SW	バージョン
注文番号	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 ST	