

WBC-S-80R-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



再生可能エネルギーの分野では、バッテリーストレージシステムの重要性が高まっています。これらは通常、迅速かつ簡単に交換する必要があるいくつかの個別のバッテリーで構成されています。ワイドミュラーバッテリーコネクタ (WBC) は、複数の個別バッテリーを数少ない簡単な手順で ESS に接続し、必要に応じた迅速な接続を可能にします。より安全で簡単に取り扱えるように、極にははっきりと印が付けられています。正極はオレンジ色、負極は黒となっています。

一般注文データ

注文番号	2905320000
種別	WBC-S-80R-B
GTIN (EAN)	4099986025981
数量	5 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-09-29T00:00:00+02:00

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E529699

寸法と重量

正味重量	46 g
------	------

温度

連続動作温度、最小	-40 °C	連続動作温度、最大	125 °C
湿度	≤85% RH		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接点直径、オス	8 mm	認可	UL 4128
接続方式	ねじ接続	色	橙色
導体断面、最大	50 mm ²	表面仕上	銀色
種別	オス型	基本材質	PA 66

技術データ

振動耐性	30g	UL 94 可燃性等級	V-0
体積抵抗	≥ 5000 MΩ	公称電圧	1500 V
公称電流	250 A	保護度合い	IP67を接続
プラグング回数	≥ 100	サージ電圧カテゴリー	II
動作高度	≤ 2000 m	衝撃耐性	V2

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

