

製品が利用できなくなりました



個々の課題に対応するスマート充電ソリューション – インテリジェントでネットワーク対応の EV 充電ボックスファミリー AC SMART。民間および商業部門のあらゆるアプリケーションシナリオに対応：単一の充電ポイントを使用したシンプルな充電からスマートグリッドへの統合、発電施設全体の複雑な管理まで。

ECO、VALUE、ADVANCED の3種のプラットフォームベースの機能ラインは、最も一般的な使用事例に対応し、標準インターフェースとの多彩な設定オプションにより、個別アプリケーションに適応させることができます。

RFIDやモバイルアプリを使ったユーザー認証、充電電流の調整、統合負荷・充電管理、自給自足のPV余剰充電などの優れた特長により、AC SMART BOXは柔軟でカスタマイズ可能で、さらに効率的で持続可能な充電ソリューションとなります。

## 一般注文データ

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| バージョン      | Wallbox, 7.5 mのケーブルとタイプ2プラグを取り付けた状態, モバイルアプリ, RFID/NFC, オートチャージ |
| 注文番号       | <a href="#">2911300000</a>                                      |
| 種別         | CH-W-S-A22-P7.5-A                                               |
| GTIN (EAN) | 4099986532274                                                   |
| 数量         | 1 items                                                         |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。                                           |
| 利用可能期限     | 2025-04-16T00:00:00+02:00                                       |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |        |           |              |
|------|--------|-----------|--------------|
| 深さ   | 167 mm | 奥行き (インチ) | 6.5748 inch  |
| 高さ   | 439 mm | 高さ (インチ)  | 17.2834 inch |
| 幅    | 273 mm | 幅 (インチ)   | 10.748 inch  |
| 正味重量 | 7893 g |           |              |

## 温度

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 保管温度 | -40 °C...70 °C | 動作温度 | -30 °C...50 °C |
|------|----------------|------|----------------|

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                                                      |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c, 7a, 7cl                                                    |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                     | dde0af7d-c609-4edf-88f1-0eb427589c0f                           |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002883    | ETIM 9.0    | EC002883    |
| ETIM 10.0   | EC002883    | ECLASS 14.0 | 27-14-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-47-01 |             |             |



## Surge protection boxes

## 一般注文データ

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 種別         | PVC AC 1I 1O SPD2R + RJ... | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">8000104168</a> | AC電圧バージョン, 補助接点とアラーム接点, 過電圧保護, TN-C-S, TN- |
| GTIN (EAN) | 4099986573475              | S, N付IT, NなしのIT, TT                        |
| 数量         | 1 ST                       |                                            |