

VP M12/10 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	VPK EX 7J (Exブランキングプラグ、プラスチック、7J), 閉鎖栓, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, ポリアミド6
注文番号	2978890000
種別	VP M12/10 EX CR 7J BK
GTIN (EAN)	4099986830950
数量	100 items

VP M12/10 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
正味重量	2 g		

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

GWDR の保護度合い	IP66, IP68	シリコン	いいえ
UL 94 可燃性等級	HB	動作温度範囲、最大	70 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	標準	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31
衝撃耐性	IEC 60079-0の場合、ACC. で7ジュール	AF サイズ 1	15 mm
保護度合い	IP66, IP68	ケーブルグランド	M 12
基本材質	ポリアミド6	シールリングの直径	15.92 mm
シーリング	クロロプレン	外付スレッド	M 12
ねじ山長さ	10 mm	防爆タイプ	Ex e
インストールのガイドライン	組立指示を参照		

証明書番号ケーブルグランド

識別	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X	承認条件	ATEX, IECEx, DNV, INMETRO

分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		