

S4C 1.5 BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および/または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | フィードスルー端子台, SNAP IN, 青色, 1.5 mm ² , 17.5 A, 500 V, 接続数: 4 |
| 注文番号 | 2986630000 |
| 種別 | S4C 1.5 BL |
| GTIN (EAN) | 4099986851979 |
| 数量 | 100 items |

S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 33.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.3189 inch |
| 高さ | 67.5 mm | 高さ (インチ) | 2.6575 inch |
| 幅 | 3.5 mm | 幅 (インチ) | 0.1378 inch |
| 正味重量 | 5.52 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -60 °C...85 °C |
| 連続動作温度、最小 | -60 °C | 連続動作温度、最大 | 130 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | A1 | 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 16 |
| 接続方向 | 上部 | 被覆剥き長さ | 8 mm |
| 接続方式 | SNAP IN | 接続数 | 4 |
| クランプ範囲、最大 | 1.5 mm ² | クランプ範囲、最小 | 0.25 mm ² |
| 刃寸法 | 0.4 x 2.0 mm | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.75 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.25 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.34 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | |
| 配線接続断面、細径撚線、最大 | 1.5 mm ² | 配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.34 mm ² |
| 接続断面、撚線、最大 | 1.5 mm ² | 接続断面、撚線、最小 | 0.25 mm ² |
| ツインワイヤエンドフェルール、最大 | 0.5 mm ² | ツインワイヤエンドフェルール、最小 | 0.5 mm ² |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 1.5 mm ² | 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.25 mm ² |
| 接続断面、細径撚線、最小 | 0.34 mm ² | | |

クランプ用コンダクタ (追加接続)

| | |
|-----------|---------|
| 接続種別、追加接続 | SNAP IN |
|-----------|---------|

システム仕様

| | | | |
|---------------|-----|-----------------|-------|
| エンドカバープレートの要求 | はい | 電位数 | 1 |
| レベル数 | 1 | レベルごとのクランプポイント数 | 4 |
| 層ごとの電位数 | 1 | 内部で交差接続されたレベル | いいえ |
| PE 接続 | いいえ | 取り付けレール | TS 35 |
| N 関数 | いいえ | PE 関数 | いいえ |
| PEN 関数 | いいえ | | |

S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

全般

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 導体接続断面積 AWG、最大. 標準 | AWG 16 IEC 60947-7-1 | 配線接続断面積、最小 取り付けレール | AWG 26 TS 35 |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|

材料データ

| | | | |
|--------|-------|-------------|-----|
| 基本材質 | Wemid | 色 | 青色 |
| 操作要素の色 | 緑色 | UL 94 可燃性等級 | V-0 |

評価データ

| | | | |
|------------|---------------------|------------|---------------|
| 定格断面 | 1.5 mm ² | 定格電圧 | 500 V |
| 定格 DC 電圧 | 500 V | 公称電流 | 17.5 A |
| 最大導体電流 | 17.5 A | 標準 | IEC 60947-7-1 |
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV | サージ電圧カテゴリー | III |
| 汚染度 | 3 | | |

評価データ IECEx/ATEX


| | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 証明書番号 (ATEX) | TUEV22ATEX8925U | 証明書番号 (IECEX) | IECEXTUR22.0073U |
| 最大電圧 (ATEX) | 440 V | 電流 (ATEX) | 15.5 A |
| 最大導体断面積 (ATEX) | 1.5 mm ² | 最大電圧 (IECEX) | 440 V |
| 電流 (IEEX) | 15.5 A | 最大導体断面積 (IECEX) | 1.5 mm ² |

追加の技術データ

| | | | |
|------------|-----|--------|-------|
| スナップインペグ付属 | いいえ | 開放側面 | 右 |
| 嵌合仕様 | はい | 固定形式 | 嵌合仕様 |
| 爆発試験バージョン | いいえ | 取り付け方式 | TS 35 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |



S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ZQV 1.5N/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1985580000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/10 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985680000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/10 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985800000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1985410000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/2 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985530000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/2 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985650000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/20 | バージョン |
| 注文番号 | 1985600000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/20 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985700000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/20 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985810000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1985480000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | |
| 数量 | 60 ST | |

S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 1.5N/3 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985550000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/3 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985670000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370348 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1985490000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985570000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/4 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985690000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1985500000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/5 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985590000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/5 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985710000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/50 | バージョン |
| 注文番号 | 1985620000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/50 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985720000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/50 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985820000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 175 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1985510000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/6 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985610000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | |
| 数量 | 20 ST | |

S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 1.5N/6 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985730000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 19.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1985520000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/7 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985630000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/7 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985750000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 23 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1985540000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/8 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985640000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/8 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985770000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 26.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1985560000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 17.5 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/9 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1985660000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 17.5 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 1.5N/9 RD | バージョン |
| 注文番号 | 1985790000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 17.5 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 3.50, 絶縁: はい, 幅: 30 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | |
| 数量 | 20 ST | |

エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストラグホルダーが含まれます。

S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | AEB 35 SC/1 | バージョン |
| 注文番号 | 1991920000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | AEB 35 SC/1 BK | バージョン |
| 注文番号 | 2475310000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | AEB 35 SCL/1 V0 | バージョン |
| 注文番号 | 2661280000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | AEB 35 SCL/1 V0 BK | バージョン |
| 注文番号 | 2661300000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | AEB 35 SCL/1 V0 GY | バージョン |
| 注文番号 | 2661290000 | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| 数量 | 20 ST | |

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ATPG 1.5 MI-R | バージョン |
| 注文番号 | 1991880000 | テストアダプター (端子), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376715 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | ATPG 1.5-10 L | バージョン |
| 注文番号 | 1991890000 | テストアダプター (端子), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| 数量 | 50 ST | |


S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。


- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

• ブランク MultiCard または標準印刷
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DEK 5/3.5 MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1369480000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118171860 | Weidmueller, 黄色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | DEK 5/3.5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1755270000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 2003750000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424430 | Weidmueller, 白色 |
| 数量 | 1600 ST | |

Blank



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
 - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 2003760000 | WS, 端子マーカー, 10 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424454 | 白色 |
| 数量 | 960 ST | |


S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DEK 5/3.5



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | DEK 5/3.5 MM BP WS | バージョン |
| 注文番号 | 2619760000 | Dekafix, 端子マーカ, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626322 | |
| 数量 | 15000 ST | |
| 種別 | DEK 5/3.5 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007100000 | Dekafix, 端子マーカ, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391992 | |
| 数量 | 1000 ST | |

WS 8/3.5



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 8/3.5 MM BP WS | バージョン |
| 注文番号 | 2619800000 | WS, 端子マーカ, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626285 | |
| 数量 | 11000 ST | |

S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WS 8/3.5 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007140000 | WS, 端子マーカー, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391893 | |
| 数量 | 1000 ST | |

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | バージョン |
| 注文番号 | 1276300000 | プラグ (端子), プラグイン接続, 2 mm ² , 接続数: 2, 極数: 1, 幅: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | |
| 数量 | 20 ST | |

エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | AEP 4C 1.5 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1552650000 | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4050118359619 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | AEP 4C 1.5 OR | バージョン |
| 注文番号 | 2052400000 | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4050118412048 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | AEP 4C 1.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1552640000 | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4050118359817 | |
| 数量 | 50 ST | |