

SK SW SAKS3 GZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

バージョン	スクリューカバーキャップ (端子)
注文番号	3008770000
種別	SK SW SAKS3 GZ
GTIN (EAN)	4032248012213
数量	625 items

SK SW SAKS3 GZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	22.5 mm	高さ (インチ)	0.8858 inch
幅	11.5 mm	幅 (インチ)	0.4528 inch
正味重量	4.03 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-60 °C...85 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2271d192-8075-4357-bb89-e898588622a3

材料データ

基本材質	PA	色	黒色
------	----	---	----

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	取り付け方式	ねじ込み
------	------	--------	------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		