

THM MT30X 15/4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、あらゆるマーキング作業を最適化します。

- 高品質のポリエステルラベルや安価な紙ラベルが使用可能です
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。

一般注文データ

注文番号	3034820000
種別	THM MT30X 15/4 GE
GTIN (EAN)	4099986991705
数量	10000 items

THM MT30X 15/4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.1575 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.5906 inch
正味重量	0.02 g		

一般データ

接着剤	アクリル酸系	印刷方法	熱伝達
バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー	幅	15 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	150 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	黄色
ハロゲン	いいえ	基本材質	ポリエステル
印刷文字	非搭載	ロールあたりの数	10000

装置マーカ

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		