

THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカ表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

注文番号	3034840000
種別	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4099986991729
数量	500 items

THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.03 mm	奥行き (インチ)	0.001 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	70 mm	幅 (インチ)	2.7559 inch
正味重量	112 g		

一般データ

接着剤	ポリアクリレート接着剤	印刷種別	ニュートラル
バージョン	自己接着型	幅	70 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	150 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	白色
ハロゲン	いいえ	基本材質	ポリエステルフィルム
印刷文字	非搭載	ラベリングフィールドのサイズ	30 x 15 mm
UL 969 j 準拠の認可	はい	ロールあたりの数	500

導体およびケーブルマーカ

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	120 mm ²
導体断面、最小	0.75 mm ²	導体外径、最大	12.7 mm
導体外径、最小	9.6 mm	導体外径	9.6 - 12.7 mm

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		