

THM WO 50.8/150 BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカ表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

注文番号	3034880000
種別	THM WO 50.8/150 BL
GTIN (EAN)	4099986991767
数量	500 items

THM WO 50.8/150 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.03 mm	奥行き (インチ)	0.001 inch
高さ	50.8 mm	高さ (インチ)	2 inch
幅	150 mm	幅 (インチ)	5.9055 inch
正味重量	610 g		

一般データ

接着剤	ポリアクリレート接着剤	抵抗コード準拠の素材色	6
印刷種別	ニュートラル	バージョン	自己接着型
幅	150 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	125 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	青色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリエステルフィルム	印刷文字	非搭載
ラベリングフィールドのサイズ	25.4 x 50.8 mm	ロールあたりの数	500

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	500 mm ²
導体断面、最小	0.75 mm ²	導体外径、最大	39.7 mm
導体外径	39.7 mm		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		