

UC20-EM-232-485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

注文番号	3042000000
種別	UC20-EM-232-485
GTIN (EAN)	4099987013352
数量	1 items

UC20-EM-232-485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	66.5 mm	奥行き (インチ)	2.6181 inch
高さ	40.5 mm	高さ (インチ)	1.5945 inch
幅	18.5 mm	幅 (インチ)	0.7283 inch
正味重量	0 g		

システムデータ

インターフェース	RS232/485	ガルバニック絶縁	500 V DC
接続の種別	PUSH IN		

接続データ

導体断面積、固定式、最大 (AWG)	AWG 20	導体断面積、固定式、最小 (AWG)	AWG 16
接続方式	PUSH IN	導体断面、固定式、最大	1.5 mm ²
導体断面、固定式、最小	0.14 mm ²		

電源装置

電源電圧	UC20経由で 5 V DC ±4%	I からの消費電流 _{sys, typ.}	<200 mA
------	--------------------	--------------------------------	---------

重要なメモ

製品情報	The matching end brackets are included with the control.
------	--

分類

ETIM 8.0	EC001423	ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423	ECLASS 14.0	27-24-22-08
ECLASS 15.0	27-24-22-08		

アクセサリ

BLF 3.50/180LR



小スペースでは、バネ接続 (プッシュイン) 搭載メス側ヘッダーをプラグイン接続レベルとして使用します。3.50 mm ピッチのオス型ヘッダーと一緒に使用します。

一般注文データ

種別	BLF 3.50/08/180LR SN OR...	バージョン
注文番号	2459740000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 3.50 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4050118475159	180°, アクチュエータ付プッシュイン, 最大導体断面積 (定格接続) :
数量	48 ST	1.5 mm ² , 箱